

# KERN CXB 15K5NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



## Système de mesure

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage:       | 10 min                      |
| Lecture [d]:                 | 5 g                         |
| Linéarité:                   | 10 g                        |
| Poids de réglage recommandé: | 10 kg (M1); 5 kg (M1)       |
| Portée [Max]:                | 15 kg                       |
| Possibilités de réglage:     | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité:            | 5 g                         |
| Résolution:                  | 3000                        |
| Système de pesage:           | Jauge de contrainte         |
| Temps de stabilisation:      | 2 s                         |
| Unités de mesure:            | kg                          |

## Affichage

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,800 cm |
|------------------------------|----------|

## Données de vérification

|   |         |
|---|---------|
| Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU: | oui     |
| Charge minimale [Min]:                        | 100 g   |
| Classe d'homologation:                        | III     |
| Åchelonnement d'homologation [e]:             | 5 g     |
| Homologation en usine possible:               | oui     |
| Periodic Verification for Italy:              | 969-112 |

## Comptage

|   |        |
|---|--------|
| Poids de référence:                                 | oui    |
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 500 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal):      | 5 g    |
| Résolution de comptage:                             | 30000  |

## Fonctions

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Fonction de comptage:                | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |

## Conditions d'environnement

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale:         | 85 %   |
| Humidité de l'air minimale:         | 15 %   |
| Température ambiante minimale:      | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C  |

## Alimentation en énergie

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Durée de fonction: | 200 h                  |
| Durée de fonction: | 60 h                   |
| n/a:               | EURO                   |
| Temps de charge:   | 8 h                    |
| Tension d'entrée:  | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-128 |
| Homologation:     | 965-228 |

## Catégorie

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Catégorie:     | Balances            |
| Product Group: | Balance de comptage |

## Emballage & expédition

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 375 x 395 x 180 mm            |
| Livraison:                    | 24 h                          |
| n/a:                          | 2800                          |
| Poids brut:                   | 4,400 kg                      |
| Poids net:                    | 4 kg                          |
| Type de l'envoi:              | Service d'expédition de colis |

## Construction

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions boÅtier (LxPxH): | 300 x 330 x 110 mm |
| Indicateur de niveau:       | oui                |
| Matériel carter:            | Plastique          |
| Matériel de plateau:        | inox               |
| Pieds Å vis rotatif:        | oui                |
| Surface de pesée (LxP):     | 300 x 225 mm       |