

KERN CXB30K10NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



Fonctions

Fonction de comptage: oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 85 %
Humidité de l'air minimale: 15 %
Température ambiante minimale: -10 °C
Température d'utilisation maximale: 40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction: 200 h
Durée de fonction: 60 h
n/a: EURO
Temps de charge: 8 h
Tension d'entrée: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128
Homologation: 965-228

Catégorie

Catégorie: Balances
Product Group: Balance de comptage

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 375 x 395 x 175 mm
Livraison: 24 h
n/a: 2800
Poids brut: 4,400 kg
Poids net: 4,080 kg
Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 300 x 330 x 110 mm
Indicateur de niveau: oui
Matériel carter: Plastique
Matériel de plateau: inox
Pieds à vis rotatif: oui
Surface de pesée (LxP): 300 x 225 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min
Lecture [d]: 10 g
Linéarité: 20 g
Poids de réglage recommandé: 20 kg (M1); 10 kg (M1)
Portée [Max]: 30 kg
Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe
Reproductibilité: 10 g
Résolution: 3000
Système de pesage: Jauge de contrainte
Temps de stabilisation: 2 s
Unités de mesure: kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,800 cm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: oui
Charge minimale [Min]: 200 g
Classe d'homologation: III
Âchelon d'homologation [e]: 10 g
Homologation en usine possible: oui
Periodic Verification for Italy: 969-112

Comptage

Poids de référence: oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): 1 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal): 10 g
Résolution de comptage: 30000