

# KERN FOB 30K-3NL



Edelstahl-Tischwaage mit großem Wägebereich und hohem Schutzgrad IP67 gegen Staub und Spritzwasser



Certificat DAkkS: 963-128

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de table

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 415 x 305 x 165 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 4,550 kg

Poids net: 3,750 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 285 x 255 x 90 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 252 x 200 x 14 mm

Matériel carter: inox

Matériel de plateau: inox

Surface de pesée (LxP): 252 x 200 mm

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 30 min | 30 min

Lecture [d]: 2 g | 5 g

Linéarité: 6 g | 15 g

Poids de réglage recommandé: 30 kg (M1)

Portée [Max]: 16 kg | 30 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 2 g | 5 g

Résolution: 8 6.000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: g lb oz

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %

Humidité de l'air minimale: 25 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service: 48 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée: 230 V AC 50 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248