

# KERN GAT6K-4

KERN Easy-Touch-Tischwaage à die intuitive Art zu Wiegen



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	200 mg
Linéarisation (points):	2
Linéarité:	600 mg
Plage de tare:	-6000000 mg
Poids de réglage recommandé:	6 kg (F2)
Portée [Max]:	6 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	400 mg
Résolution:	30000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g kg lb oz

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 g
Résolution de comptage:	30000

## Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction d'aide À l'écran:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Indication de capacité:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	10 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation:	961-248
Certificat DAkkS:	963-128

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	475 x 360 x 200 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	3,800 kg
Poids net:	3 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

# KERN GAT6K-4



KERN Easy-Touch-Tischwaage à die intuitive Art zu Wiegen

## Construction

Dimensions boĂtier (LxPxH): 315 x 350 x 120 mm

Dimensions totales (LxPxH): 315 x 350 x 120 mm

Indicateur de niveau: oui

MatĂriel carter: Plastique

MatĂriel de plateau: inox

Pieds Ă vis rotatif: oui

Surface de pesĂe (LxP): 300 x 225 mm