

KERN KFB-TM

Auswertegerät mit großen, bequem ablesbaren Ziffern



Système de mesure

Linéarisation (points):	3
Nombre de plages de pesée:	2
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Résolution (homologable):	6000
Résolution (non homologable):	30000
Unités de mesure:	kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,200 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Classe d'homologation:	III

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	35 h
Durée de fonction:	8 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: auf Anfrage | on request

Catégorie

Catégorie:	Afficheurs
Product Group:	Afficheur

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	330 x 200 x 220 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,730 kg
Poids net:	1,060 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	250 x 160 x 65 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	250 x 160 x 65 mm