

# KERN KFP 300V30M

Edelstahl-Plattform



## Système de mesure

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Lecture [d]:                  | 10 g   |
| Portée [Max]:                 | 300 kg |
| Résolution (non homologable): | 30000  |

## Données de vérification

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Charge minimale [Min]:            | 2 kg  |
| Åchelonnement d'homologation [e]: | 100 g |
| Homologation en usine possible:   | oui   |

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-129 |
| Homologation:     | 965-229 |

## Catégorie

|                |               |
|----------------|---------------|
| Catégorie:     | Plates-formes |
| Product Group: | Plate-forme   |

## Emballage & expédition

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 740 x 580 x 230 mm            |
| Livraison:                    | 24 h                          |
| Poids brut:                   | 25 kg                         |
| Poids net:                    | 22 kg                         |
| Type de l'envoi:              | Service d'expédition de colis |

## Construction

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions plateau (LxPxH): | 650 x 500 x 135 mm |
| Longueur de câble:          | 2,500 m            |
| Matériel de plateau:        | inox               |
| Pieds Å vis rotatif:        | oui                |
| Surface de pesée (LxP):     | 650 x 500 mm       |