


KERN KXP 3000V20M

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert mit IP67



Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	1500 x 1250 x 80 mm
Longueur de câble:	5 m
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Pieds À vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	1500 x 1250 mm

Système de mesure

Lecture [d]:	1 kg
Portée [Max]:	3 t
Résolution (non homologable):	3000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	1 kg
Classe d'homologation:	III
Åchelonnement d'homologation [e]:	1 kg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificat DAkkS:	963-132
Homologation:	965-232

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Pont bascule

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1530 x 1300 x 335 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	173 kg
Poids net:	144 kg
Type de l'envoi:	Transporteur