


KERN UFC600K-1M

KERN

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	200 g
Linéarité:	200 g
Plage de tare:	-600000000 mg
Poids de réglage recommandé:	500 kg (M2)
Portée [Max]:	600 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	200 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,200 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	4 kg
Classe d'homologation:	III
Échelon d'homologation [e]:	200 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 kg
Résolution de comptage:	3000

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	10 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	35 h
Durée de fonction:	8 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Pèse-palettes

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1380 x 850 x 310 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	84 kg
Poids net:	52 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

KERN UFC600K-1M



Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	266 x 165 x 96 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	840 x 1300 x 90 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	5 m
Pieds Å vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	840 x 1190 mm