

# KERN VHP-T

Auswertegerät mit integriertem Thermotransferdrucker und Akku in stabilem, gepolstertem Transportkoffer



## Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

## Prestation

Adjustment at the location of installation: auf Anfrage | on request

## Catégorie

Catégorie:	Afficheurs
Product Group:	Afficheur

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	450 x 340 x 230 mm
Livraison:	24 h
n/a:	2800
Poids brut:	6,600 kg
Poids net:	3,200 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	370 x 280 x 160 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	370 x 280 x 160 mm
Longueur de câble afficheur:	10 m

## Système de mesure

Nombre de plages de pesée:	1
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Résolution (non homologable):	3000
Unités de mesure:	kg t

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	5 mm

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

## Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-45 °C
Température d'utilisation maximale:	70 °C

## Alimentation en énergie

Durée de fonction:	13 h
Durée de fonction:	13 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe