

F Mode d'emploi

Récepteur audio USB Bluetooth®

N° de commande 1561342

Utilisation conforme

Le produit sert à la reproduction MP3 de cartes mémoires insérées, de dispositif mains libres Bluetooth® et à la reproduction de données musicales via un raccordement Bluetooth®. En outre, il peut être utilisé comme clé de mémoire USB avec une carte mémoire insérée.

L'alimentation électrique se fait via l'interface USB.

Le produit n'est autorisé qu'à l'intérieur. Il faut impérativement éviter tout contact avec l'humidité, comme par exemple dans une salle de bains.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, vous ne devez ni modifier ni transformer le produit. Si le produit est utilisé à d'autres fins que celles décrites ci-dessus, il risque d'être endommagé. En outre, une utilisation incorrecte peut générer des risques, comme par exemple un court-circuit, un incendie, etc. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez l'appareil à des tiers qu'avec le mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes. Tous les noms d'entreprises et les appellations d'appareils figurant dans ce manuel d'utilisation sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

La marque verbale BLUETOOTH® est une marque déposée de la Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de cette marque verbale exige une licence. D'autres marques commerciales et désignations commerciales sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Étendue de la livraison

- Récepteur audio USB Bluetooth®
- Conducteur audio
- Mode d'emploi



Modes d'emploi actuels

Téléchargez le mode d'emploi actuel via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR représenté. Suivez les instructions indiquées sur le site web.

Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation placé dans un triangle signale des informations importantes du présent mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.



Le symbole de la flèche renvoie à des astuces et conseils d'utilisation spécifiques.

Consignes de sécurité




Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité et les instructions pour une manutention appropriée dans ce mode d'emploi, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels en résultant. Par ailleurs, la garantie prend fin dans de tels cas.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans surveillance. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- Protégez le produit contre l'eau et contre l'humidité, les températures extrêmes, des secousses intenses, des gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- Maniez le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes même d'une faible hauteur endommagent l'appareil.
- S'il n'est plus possible d'utiliser le produit en toute sécurité, mettez le produit hors service et protégez-le contre toute utilisation intempestive. L'utilisation en toute sécurité n'est plus possible quand le produit :
 - présente de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une durée de temps prolongée dans des conditions ambiantes défavorables ou
 - a été exposé à de fortes sollicitations pendant le transport.
- Adressez-vous à un technicien, si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement du produit.
- Faites effectuer des travaux de maintenance, d'ajustement ou de réparation exclusivement par un spécialiste et / ou un atelier technique spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles il n'y a pas de réponse dans ce mode d'emploi, adressez-vous à notre service technique d'après-vente ou à d'autres spécialistes.

Éléments de commande

- 1 Emplacement de carte mémoire
- 2 Touche ◀◀
- 3 Microphone
- 4 Borne audio OUT
- 5 Connexion USB
- 6 Touche ⏸
- 7 Touche ▶▶
- 8 Voyant LED



Raccordement

- Reliez la conduite audio à la borne audio OUT (4).
- Reliez l'autre extrémité de la conduite audio à une entrée audio de l'appareil audio (par ex. autoradio).
- Enfichez le récepteur audio dans la borne audio de votre appareil audio (par ex. autoradio).

→ Le récepteur audio est doté d'une fiche USB spéciale qui peut être enfichée dans les deux directions possibles de votre appareil audio.

Veillez à enficher le récepteur audio de sorte que le microphone (3) soit orienté vers vous, car sinon, la transmission de son sera altérée lors de l'utilisation du dispositif mains libres. La distance entre le micro et le locuteur doit être de 0,5 m à 2 m.

Utilisation

Le récepteur audio a trois modes de fonctionnement différents : Il est possible de commuter entre les modes de fonctionnement en appuyant longuement sur la touche ⏸ (6), cette commutation sera accompagnée d'une annonce correspondante.

Mode PC pour le fonctionnement comme clé de mémoire USB et pour la reproduction depuis la carte mémoire d'appareils dotés d'un lecteur mp3 intégré.

Fonctionnement comme lecteur mp3 pour la reproduction depuis la carte mémoire d'appareils dotés d'un lecteur mp3 intégré.

Fonctionnement Bluetooth® comme dispositif mains libres et pour la reproduction sans fil depuis un appareil Bluetooth®.

Lors de la reproduction de musique, la dernière position est mémorisée, de sorte qu'en cas de reprise de la reproduction, celle-ci se poursuit depuis le point où elle a été interrompue.

a) Utilisation en tant que carte mémoire USB

- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet (1).



Pendant que vous insérez ou retirez une carte mémoire, le récepteur audio ne doit pas être raccordé à une interface USB.

Les micro cartes SD ou micro cartes SDHC d'une capacité de jusqu'à 32 GB sont supportées.



Les contacts de la carte doivent être orientés vers le haut. Poussez la carte dans son emplacement (1) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour retirer la carte, appuyez dessus, de sorte qu'elle se débloque et tirez-la.

- Branchez le récepteur audio à une interface USB libre de votre ordinateur.
- L'explorateur de votre ordinateur vous permet d'accéder au contenu de la carte mémoire et de mémoriser, éliminer, et déplacer les données, etc.
- Si votre appareil audio (par ex. autoradio) prend en charge la reproduction de musique depuis une carte USB, vous pouvez enficher le récepteur audio sur une interface USB de votre appareil audio et commander la reproduction normalement depuis les touches de votre appareil. En outre, le titre, etc., s'affichera sur l'écran de votre appareil audio.

b) Fonctionnement comme lecteur MP3

→ Pour l'utilisation comme lecteur MP3, une carte mémoire avec des données MP3 doit être insérée dans l'emplacement (1) prévu à cet effet et la conduite audio doit être raccordée à l'entrée audio de votre appareil audio.

- Choisissez sur votre appareil audio l'entrée audio sur laquelle vous voulez raccorder la conduite audio fournie.
- Appuyez brièvement sur la touche ⏸ (6) pour commencer ou arrêter la reproduction d'un enregistrement.
- Appuyez 1x longuement sur la touche ⏸ (6) pour commuter vers l'utilisation comme carte mémoire USB (Mode PC).
- Appuyez 2x longuement sur la touche ⏸ (6) pour commuter vers le fonctionnement Bluetooth®.



Si votre appareil audio supporte la reproduction de carte mémoire USB, lors de la commutation du fonctionnement en lecteur MP3 vers la reproduction Bluetooth®, vous devez sélectionner à nouveau une entrée sur l'appareil audio, car la commutation règle à nouveau le dispositif en mode reproduction USB (mode PC).

- Appuyez brièvement sur la touche **◀◀** (2) pour choisir le titre précédent.
- Appuyez longtemps sur la touche **◀◀** (2) pour baisser le volume.
- Appuyez brièvement sur la touche **▶▶** (7) pour choisir le titre suivant.
- Appuyez longtemps sur la touche **▶▶** (7) pour augmenter le volume.

c) Fonctionnement Bluetooth®

Pour utiliser le récepteur audio en fonctionnement Bluetooth®, il doit d'abord être raccordé à votre dispositif Bluetooth®. Cette opération est appelée « Couplage » (pairing).

→ Dans le mode Bluetooth®, la reproduction audio a lieu via la conduite audio raccordée. C'est pourquoi la conduite audio fournie doit être raccordée à une entrée audio de votre appareil audio.

Couplage



Si votre appareil audio prend en charge la reproduction de carte mémoire USB, vous devez d'abord commuter manuellement le récepteur audio en fonctionnement Bluetooth®, en appuyant longuement sur la touche **⏸** (6).

- Après l'enfichage dans la borne USB, le LED (8) s'allume afin de signaler le couplage.
- Allumez votre téléphone portable avec lequel le récepteur audio est couplé et activez le mode couplage (pour cela voir le mode d'emploi de l'appareil en question). L'appareil recherche ensuite les appareils Bluetooth® dans la zone de réception.
- Quand un récepteur audio est trouvé, votre téléphone portable affiche son nom (USB KIT).
- Sélectionnez un récepteur audio sur votre téléphone portable.
- Après la réussite du couplage, le LED (8) s'allume de manière permanente en bleu et un signal sonore retentit.
- La reproduction audio a lieu après la réussite du couplage via une entrée audio de votre appareil audio auquel la conduite audio fournie est raccordée. Sélectionnez cette entrée sur votre appareil audio, si cela n'est pas encore fait.

Utilisation en tant que dispositif mains libres

→ L'appareil dispose d'une suppression d'écho et d'un filtre audio afin de permettre une bonne qualité de son.

- Choisissez un numéro sur le clavier du téléphone.
- Interruption du processus de sélection : Appuyer brièvement sur la touche **⏸** (6)
- Appel entrant
- Acceptation : Appuyer brièvement sur la touche **⏸** (6)
- Refus : Appuyer longuement sur la touche **⏸** (6)
- Terminer un appel
- Appuyer brièvement sur la touche **⏸** (6)
- Recomposition du numéro
- Appuyer 2 fois brièvement sur la touche **⏸** (6)

Reproduction de musique via Bluetooth®

- Lancez la lecture musicale de votre téléphone portable. La reproduction a lieu via Bluetooth® sur votre appareil audio.
- Appuyez brièvement sur la touche **⏸** (6) pour commencer ou arrêter la reproduction d'un enregistrement.
- Appuyez brièvement sur la touche **◀◀** (2) pour choisir le titre précédent.
- Appuyez longtemps sur la touche **◀◀** (2) pour baisser le volume.
- Appuyez brièvement sur la touche **▶▶** (7) pour choisir le titre suivant.
- **▶▶** Appuyez longtemps sur la touche (7) pour augmenter le volume.
- Dans ce mode de fonctionnement, pour commuter vers la reproduction d'une carte mémoire insérée (fonctionnement lecteur MP3), appuyez longuement sur la touche **⏸** (6). Une annonce vocale correspondante retentit.
- Pour commuter depuis le mode lecteur MP3 vers la reproduction de musique via Bluetooth®, appuyez 2x longuement sur la touche **⏸** (6).

→ Si votre appareil audio prend en charge la reproduction de carte mémoire USB, lors de la commutation vers la reproduction Bluetooth®, vous devez sélectionner à nouveau une entrée sur l'appareil audio, car la commutation règle à nouveau le dispositif en mode reproduction USB (mode PC).

Aussi bien pour la reproduction de musique via Bluetooth®, que via lecteur MP3, celle-ci est interrompue automatiquement lors d'un appel entrant et reprend à la fin de l'appel.

Entretien et nettoyage



N'utilisez en aucun cas de nettoyeurs agressifs, d'alcool de nettoyage ou de solutions chimiques car ces produits pourraient attaquer le boîtier ou nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Utilisez un chiffon sec et non-pelucheux pour le nettoyage.

Traitement des problèmes

pas de reproduction de son en mode Bluetooth®

- L'entrée audio pour la conduite audio n'a pas été activée sur l'appareil audio.
- La conduite audio n'est pas raccordée.
- Le volume sonore sur l'appareil Bluetooth® est réglé sur le minimum.
- Le volume sonore sur le récepteur audio est réglé sur le minimum.
- Le couplage n'est plus établi, répétez le processus.
- La portée (max. 10 m) a été dépassée.

Intermittences lors de la reproduction via Bluetooth® ou en fonctionnement mains libres

- La portée (max. 10 m) a été dépassée.
- D'autres appareils se trouvent à proximité qui interfèrent avec la transmission radio. Éloignez les appareils radio ou les appareils qui sont sources de perturbation (moteurs électroniques puissants, tubes fluorescents, appareils micro-ondes, etc.).

Pas de reproduction sonore en mode MP3

- L'entrée audio pour la conduite audio n'a pas été activée sur l'appareil audio.
- La conduite audio n'est pas raccordée.
- Les données ne sont pas compatibles. Vérifiez l'extension des données (.mp3).
- Les données MP3 à reproduire sont endommagées.
- Les données MP3 à reproduire n'ont pas été transmises intégralement lors de la sauvegarde.

Erreur lors du fonctionnement comme clé mémoire USB

- La carte mémoire n'est pas ou mal enfichée dans l'emplacement (1) prévu à cet effet.
- La carte mémoire est défectueuse ou n'est plus formatée.
- Le récepteur audio n'est pas correctement reconnu par l'ordinateur. Séparez le raccordement USB et établissez-le à nouveau. Le récepteur audio doit être reconnu comme support amovible.

Élimination



Les appareils électroniques sont des objets recyclables et ils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Procédez à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur.

Données techniques

Tension de fonctionnement.....	5V (4,7-5,3 V via USB)
Consommation de courant	120 mA
Donnés à reproduire.....	MP3
Carte mémoire.....	micro SD ou micro SDHC (max. 32 GB)
Versión Bluetooth®.....	3.0+EDR
Transmission de musique via Bluetooth®	A2DP
Portée Bluetooth®	max. 10 m
Fréquence de transmission	2,4 GHz
Puissance d'émission	0 dBm
Rapport Son/bruit	> 85 dB
Séparation des canaux.....	> 85 dB
Plage de fréquences audio.....	20-15 000 Hz
Facteur de distorsions harmoniques	< 0,1 %
Température de fonctionnement.....	de -20 à +60 °C
Dimensions.....	56 x 23 x 11 mm
Poids.....	10 g

Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau déclare que ce produit correspond à la directive 2014/53/EU.

→ Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.conrad.com/downloads.

Choisissez une langue en cliquant sur l'un des symboles de drapeau et entrez le numéro de commande du produit dans le champs de recherche ; vous pouvez ensuite télécharger la déclaration de conformité de l'UE en format PDF.