

Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : 6SL3201-0BE21-8AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :



Abbildung ähnlich

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung P_{DB}	0,38 kW
Bemessungsleistung, max.	7,5 kW

Allgemeine technische Daten

Widerstand	75 Ω
------------	-------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	2,73 kg (6,02 lb)
Maße	
Breite	175 mm (6,89 in)
Höhe	345 mm (13,58 in)
Tiefe	100 mm (3,94 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung	Reihenklemme
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² (AWG 14)

PE-Anschluss

Ausführung	Ja
Ausführung am Gehäuse	Schraube M4

Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Eingangsstrom, max.	2,5 A
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² (AWG 14)