



Fernschalter Kontakt für 63A Spannung AC 24V 2S 2Ö

| Ausführung | |
|--|----------------------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Fernschalter |
| Ausführung des Produkts | 2S+2Ö, AC 24 V |
| Ausführung des Stromstoßschalters | mechanisch Schalter |
| Allgemeine technische Daten | |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) | 50 000 |
| Potenzialtrennung / zwischen Magnetspule und Kontakt | Ja |
| Schaltspannung / der Kontakte / bei AC / minimal | 10 V |
| Schaltstrom / bei AC / je Kontakt / minimal | 100 mA |
| Verlustleistung [V·A] / der Magnetspule / bei Impuls / Bemessungswert | 26 VA |
| Spannung | |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Ausführung der Dauerspannungssicherung | Ja |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert | 4 kV |
| Versorgungsspannung | 400 V |
| Versorgungsspannung | |
| Versorgungsspannung / minimal | 230 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Scheinleistung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei Leuchtstofflampenlast Duo-Schaltung • bei Leuchtstofflampenlast parallel kompensiert • bei Leuchtstofflampenlast unkompensiert | 4 756 VA 2 494 VA 4 524 VA |
| Schaltvermögen Strom | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei cos phi 0,6 • Nennwert | 63 A 63 A |
| Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast | 13 800 W |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 16 A / je Kontakt / Bemessungswert • der Magnetspule / bei Impuls / Bemessungswert | 3,5 W 12 W |
| Steuerstromkreis | |
| Spannungsart | |
| <ul style="list-style-type: none"> • der Steuerspannung_1 | AC |
| Steuerspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • _1 / Anfangswert | 207 V |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| • _1 / Endwert | 253 V | | |
| • _1 / Sollwert | 24 V | | |
| Steuerspannungsfrequenz | | | |
| • _1 / Anfangswert | 50 Hz | | |
| • _1 / Endwert | 60 Hz | | |
| Produktdetails | | | |
| Produktbestandteil / Schaltstellungsanzeige | Ja | | |
| Anzahl der Öffner | 2 | | |
| Anzahl der Schließer | 2 | | |
| Anzahl der Wechsler | 0 | | |
| Produktfunktion | | | |
| Produktfunktion / direkte Bedienung | Ja | | |
| Impulsdauer / minimal | 50 ms | | |
| Anzahl | | | |
| Anzahl der Klemmen | 8 | | |
| Anschlüsse | | | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung | | | |
| • minimal | 2,5 mm ² | | |
| • maximal | 25 mm ² | | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter | | | |
| • minimal | 2,5 mm ² | | |
| • maximal | 25 mm ² | | |
| Mechanischer Aufbau | | | |
| Höhe | 90 mm | | |
| Breite | 70 mm | | |
| Breite der Öffnung / der Kontakte | 3 mm | | |
| Tiefe | 73 mm | | |
| Einbauhöhe | 90 mm | | |
| Einbautiefe | 73 mm | | |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 4 | | |
| Befestigungsart | DIN-Schiene | | |
| Einbaulage | waagrecht u. senkrecht | | |
| Nettogewicht | 442 g | | |
| Umgebungsbedingungen | | | |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | | | |
| • minimal | -25 °C | | |
| • maximal | 55 °C | | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Sonstige |



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT4476-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT4476-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT4476-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



