



ENTLADEDROSSEL; UN(V):690; I EFF(A):0,02

Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Bezeichnung		Schnellentladedrossel
Phasenzahl		3
Spannungsart		AC
Betriebsspannung Bemessungswert		
• maximal	V	690
Betriebsfrequenz Bemessungswert		
• maximal	Hz	0
•		
— Strom bei AC maximal	A	0,02
Mechanische Daten		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Breite	m	0,045
Höhe	m	0,09
Tiefe	m	0,06
Umgebungsbedingungen		
thermische Klasse gemäß IEC 60085		B
Umgebungstemperatur Bemessungswert	°C	40
Schutzart IP		IP00
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4EJ9900-0EG>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=4EJ9900-0EG>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4EJ9900-0EG>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

letzte Änderung:

12.02.2021 