

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC00-4AB3



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	3,4 A
-----------------	-------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	75,5 mm (3,0 in)
Höhe	200,0 mm (7,9 in)
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,3 kg (2,9 lb)

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,00 ... 2,50 mm <sup>2</sup> (18 ... 14 AWG)

#### Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Anschlussquerschnitt	1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
Leitungslänge	0,39 m (1,28 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

### Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------