

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC00-4AD2



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsstrom	4,00 A
Verlustleistung	0,005 kW

Mechanische Daten

Breite	75,5 mm (2,97 in)
Höhe	200,0 mm (7,87 in)
Tiefe	110,0 mm (4,33 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,90 kg (4,19 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Pigtail
------------	---------

Länge	0,35 m
-------	--------

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

Anschlussquerschnitt	2,50 mm ²
----------------------	----------------------

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	150 m
-----------	-------

Ungeschirmt	225 m
-------------	-------

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	100 m
-----------	-------

Ungeschirmt	150 m
-------------	-------

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------