

## Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : 6SE6400-4BD24-0FA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
 Siemens-Auftrags-Nr. :  
 Angebots-Nr. :  
 Bemerkung :

Item-Nr. :  
 Komm.-Nr. :  
 Projekt :

### Bemessungsdaten

Bemessungsleistung $P_{DB}$	4 kW
Bemessungsleistung, max.	80 kW

### Allgemeine technische Daten

Widerstand	8,2 $\Omega$
Zwischenkreisspannung, max.	900 V

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	16,7 kg (36,82 lb)
Maße	
Breite	395 mm (15,55 in)
Höhe	650 mm (25,59 in)
Tiefe	315 mm (12,40 in)

### Anschlüsse

Leistungsanschluss	
Ausführung	Schraubbolzen M6
Anschlussquerschnitt	35,0 mm <sup>2</sup> (AWG 2)
PE-Anschluss	
Ausführung	Schraubbolzen M6
Ausführung am Gehäuse	Schraubbolzen M6

### Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Eingangsstrom, max.	2,5 A
Anschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)