

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC15-4FD0




Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsstrom	178,00 A
Verlustleistung	0,245 kW

Mechanische Daten

Breite	270,0 mm (10,63 in)
Höhe	248,0 mm (9,76 in)
Tiefe	188,0 mm (7,40 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	24,00 kg (52,91 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M8
------------	----------------------------------

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M8
------------	----------------------------------

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M6
------------	-------------