



Unterspannungsauslöser AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz mit Ringkabelschuhanschluss für Leistungsschalter 3RV2

| Allgemeine technische Daten | |
|---|--|
| Produkt-Markename | SIRIUS |
| Produkt-Bezeichnung | Unterspannungsauslöser |
| Baugröße des Leistungsschalters | S00, S0, S2, S3 |
| Eignung zur Verwendung | Motorschutzschalter |
| Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP00 |
| Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne |
| Ausführung des Kurzschlusschutzes | Sicherung |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Isolationsspannung Bemessungswert | 690 V |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert | 690 V |
| Umgebungstemperatur | |
| • während Lagerung | -50 ... +80 °C |
| • während Betrieb | -20 ... +60 °C |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | F |
| Hilfsstromkreis | |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte voreilend schaltend | 0 |
| Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend | 0 |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |
| Spannungsart der Speisespannung | AC |
| Speisespannungsfrequenz | |
| • 1 | |
| — Bemessungsanfangswert | 50 Hz |
| — Bemessungsendwert | 60 Hz |
| Speisespannung | |
| • 1 | |
| — bei AC | |
| — bei 50 Hz Bemessungswert | 400 V |
| — bei 60 Hz Bemessungswert | 440 V |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |
| Befestigungsart | Schnappbefestigung |
| Breite | 18,5 mm |
| Höhe | 90 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tiefe | 68 mm |
| Approbationen/ Zertifikate | |
| Eignungsnachweis | CE / UL / CSA |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



EG-Konf.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|---------------------|--------------------|

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis](#)



LRS

| | | |
|--------------------|----------|---------|
| Marine / Schiffbau | Sonstige | Railway |
|--------------------|----------|---------|



[Bestätigungen](#)



[Schwingen / Schocken](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2902-4AV0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2902-4AV0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2902-4AV0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-4AV0&lang=de

