



SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, IP40, H: 1800 mm, B: 1200 mm, T: 1000 mm

| Ausführung  |                           |
|---|---------------------------|
| Produkt-Markename                                       | SIVACON                   |
| Produkt-Bezeichnung                                     | Schaltschrank-Leergehäuse |
| Ausführung des Produkts                                 | nach IEC 62208            |
| Ausführung der Oberfläche                               | pulverbeschichtet         |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung                | Nein                      |
| Schutzart und Schutzklasse                              |                           |
| Schutzart IP  | IP40                      |
| Betriebsmittelschutzklasse                              | Schutzklasse 1            |
| Eignung   |                           |
| Eignung zum Einbau / für metrische Abmessungen          | Ja                        |
| Eignung zur Integration                                 |                           |
| • Aufputzinstallation                                   | Nein                      |
| • Unterputzinstallation                                 | Nein                      |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch              | Nein                      |
| Erscheinungsbild  |                           |
| RAL-Farbnummer  | RAL 7035                  |
| Farbe   | lichtgrau                 |
| Produktdetails  |                           |
| Produktbestandteil                                      |                           |
| • Lüftungstür   | Nein                      |
| • Montageplatte   | Ja                        |
| • Rücktür   | Nein                      |
| • Sichttür  | Nein                      |
| • tiefenverstellbare Montageplatte                      | Ja                        |
| Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreihbares Gehäuse | Nein                      |
| Anzahl  |                           |
| Anzahl der Schlösser                                    | 0                         |
| Anzahl der Türen  | 2                         |
| Mechanischer Aufbau                                     |                           |
| Höhe  | 1 800 mm                  |
| Breite  | 1 200 mm                  |
| Tiefe   | 1 000 mm                  |
| Befestigungsart   |                           |
| • 19-Zoll Einbau  | Nein                      |
| • Bodenmontage  | Ja                        |
| • Wandmontage   | Nein                      |
| Material  | Stahl                     |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Sonstige |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------|

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

## Sonstige

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MF1820-3BS4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1820-3BS4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MF1820-3BS4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MF1820-3BS4)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





