

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE20-6SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	6,0 A
Verlustleistung	0,049 kW

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	3,00 kg (6,61 lb)

Maße

Breite	75,5 mm (2,97 in)
Höhe	200,0 mm (7,87 in)
Tiefe	110,0 mm (4,33 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	6,00 mm ² (AWG 10)
Länge	0,50 m (1,64 ft)

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	6,00 mm ² (AWG 10)

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200,00 m (656,17 ft)
Ungeschirmt	300,00 m (984,25 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------