



devolo

devolo Magic 1 LAN 111

Caractéristiques techniques

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
Vitesse de transmission	Ethernet 10/100/1000 (mbps) (max. 330 mbps) Powerline 1200 (mbps)
Modulation • Transporteur	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Portée (en m)	Powerline: 400
Sécurité (Cryptage)	128 Bit AES
Témoins lumineux	PLC (multi)
Boutons	Pairing Factory Default
Prise • Connecteur • Pays	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)
Puissance délivrée sur prise de courant intégrée	16 A
Port périphérique	1 x Ethernet RJ45
Consommation	Maximum W/A: 3,2W Normale W/A: 2,8W Mode veille W/A: 0,5W
Alimentation électrique	internal 196-250 V AC 50 Hz
Filtre atténuateur	2 - 80 MHz
Caractéristiques de filtrage	-22 db à -45 db
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	130 x 66 x 42
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)



devolo

Systèmes d'exploitation

Android 7.0, Android 8.0, iOS 11
Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit)
Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit)
Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 13.10 (32 Bit), Ubuntu-Linux 13.10 (64 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit), Ubuntu-Linux 14.10 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.10 (64 Bit), Ubuntu-Linux 15.04 (32 Bit)
Ubuntu-Linux 15.10 (64 Bit), MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12
Android 5.0, Android 6.0
iOS 9, iOS 10

Homologations

CE compliant

Fonctionnalités additionnelles

Mode d'économie d'énergie activable/verrouillable, Page HTML de configuration

Informations commerciales

Garantie (en ans)

3

Accessoires

Guide d'installation en version imprimée
câble Ethernet

Adaptateur individuel

8288 (FR)

EAN: 4250059682887
Poids: 475 g
Dimensions: 190 x 118 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 265 g
Papier (point vert): 175 g
Matière plastique (point vert): 2 g
Divers (point vert): 0.2 g

Starter Kit

8296 (FR)

EAN: 4250059682962
Poids: 790 g
Dimensions: 188 x 231 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 530 g
Papier (point vert): 260 g
Matière plastique (point vert): 4 g
Divers (point vert): 0.4 g

© 2018 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.
Sous réserve de modification technique sans préavis.

Versión: fr_FR 09.08.2018

devolo AG . Charlottenburger Allee 67 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax.: +49 (0) 241 182 79 99 . www.devolo.com . info@devolo.com
Contact commercial:

devolo France SARL . 215 rue Jean Jacques Rousseau . 92130 Issy les Moulineaux . Tél.: +33 1 45 29 18 32 . Fax: +33 1 45 29 18 32 . www.devolo.fr . info@devolo.fr