



**Rallonge VGA sans ferrite, prises mâle/femelle
HD 15 broches, 1m**

N° Art.: 31430

Description

- Prises moulées au design LINDY pour une ergonomie optimisée
- Les connecteurs se vissent tout simplement à la main, le tournevis devient superflu.
- Câble multi-coaxial avec double blindage et ferrite
- Section de câble AWG 30, diamètre externe env. 6mm
- Liaison contacts 1:1, broche 7 incluse
- Couleur: noir avec têtes de vis rouge
- Longeurs disponibles de 1m à 5m