



Rallonge VGA sans ferrites, mâle/femelle, 1m

N° Art.: 31420

Description

- Prises moulées LINDY de forme compacte
- Se visse facilement à la main
- Câble coaxial doublement blindé, sans ferrites
- Section de chaque câble: AWG 30, diamètre extérieur: 6mm
- Connectique 1:1, y compris le pin 7
- Couleur: noir avec vis rouge
- Disponible en mâle/mâle et mâle/femelle
- Longueur: de 1m à 5m