

## Switch Modulaire Matrix 8x8

N° Art.: 38252



### Description

Le Matrix numérique AV 8x8 ports est doté d'une conception modulaire et permet la libre combinaison de différents modules d'entrées et de sorties possédant chacun 8 ports. Les résolutions jusqu'au UHD 4K @ 30Hz et ce jusqu'à 100m

- Les modules d'entrée et sortie HDMI, DVI, VGA et d'interface C6 HDBaseT sont pris en charge
- Les signaux sont convertis entre les différentes interfaces et commutés numériquement dans le Matrix
- Gestion et contrôle via télécommande IR, boutons en façade, affichage On-Screen-Display, interface Web, RS232 et Telnet
- Egalement disponible en version Matrix 32x32 ainsi que Matrix 16x16
- Les signaux CEC et ARC ne sont pas supportés
- Garantie 2 ans

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: -
- Norme: -
- Bande passante prise en charge: 10.2 Gbits/s
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- EDID Pass Through: Pass-through, Preset
- Prise en charge HDCP: 1.4
- Audio: Audio Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: 30 - 50kHz
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: RS232
- Caractéristiques spécifiques: -

## Détails du câble

- Entrées: 1x carte d'entrée
- Sorties: 1x carte de sortie
- Contrôle: RS232, RJ45, 3 x 3.5mm IR
- Alimentation: 1 x IEC C14

## Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH: 482x380x100mm (18.98x14.96x3.94in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 3.3kg (7.28lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: 110 - 240VAC
- Couleur: Noir

## Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 580x500x250mm (22.83x19.69x9.84in)
- Poids brut: 3.8kg (8.38lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenu de l'emballage

- Matrix 8x8
- Câble secteur IEC
- Télécommande IR
- 2 x câbles d'extension IR (1 x récepteur, 1 x émetteur)
- Vis de montage
- Manuel Lindy

## Informations commerciales

- No.: 38252
- EAN: 4002888382526