

## Module de sortie 8 ports DVI-D Single Link

N° Art.: 38256



### Description

Module de sortie à utiliser dans un des boîtiers de base Matrix AV

- 8 sorties DVI purement numériques
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200 @ 60Hz
- Prend en charge différents formats audio numérique tel que Stereo Audio, PLPCM 7.1Ch, etc
- Garantie 2 ans

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: DVI-D
- Norme: DVI-D 1.0 (Single Link)
- Bande passante prise en charge: 4.95 Gbits/s
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- EDID Pass Through: -
- Prise en charge HDCP: 1.4
- Audio: Audio Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: -

#### Détails du câble

- Entrées: -

- Sorties: 8 x DVI (femelle)
- Contrôle: -
- Alimentation: -

## Propriétés Physiques

- Dimensions LxIxH: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.5kg (1.1lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

## Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Poids brut: 0.75kg (1.65lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenu de l'emballage

- Carte de sorties DVI, 8 ports

## Informations commerciales

- No.: 38256
- EAN: 4002888382564