



Module d'entrée 8 ports VGA

N° Art.: 38257

Description

Module d'entrée à utiliser avec un des modèles de boîtier modulaire de base Matrix AV

- 8 entrées VGA, HD-15 femelle et 8 entrées audio stéréo (2,5mm femelle, avec câble adaptateur 2,5/3,5mm)
- Prend en charge les résolutions jusqu'à WUXGA, 1920x1200 @ 60Hz, converti et traité numériquement
- Prend en charge l'audio stéréo analogique, convertit en stéréo numérique 2 canaux
- Garantie 2 ans

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: VGA
- Norme: -
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- EDID Pass Through: -
- Prise en charge HDCP: -
- Audio: Audio analogique
- Ports audio dédiés: Audio 2.5mm
- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Détails du câble

- Entrées: 8 x VGA (femelle), 8 x 2.5mm (femelle)
- Sorties: -
- Contrôle: -
- Alimentation: -

Propriétés Physiques

- Dimensions LxH: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.48kg (1.06lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Poids brut: 0.805kg (1.77lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Carte d'entrées VGA, 8 ports
- 8 x câbles Audio 2.5 vers 3.5mm

Informations commerciales

- No.: 38257
- EAN: 4002888382571