



Câble DisplayPort SLD - Super Longue Distance - 7,5m

N° Art.: 41324

Description

Disponible jusqu'à 20m!

DisplayPort est conçu pour le transfert d'images et de son.

- DisplayPort mâle / mâle (numérique, 20 pins, or)
- Support DisplayPort 1.4
- Supporte des résolutions jusqu'à: 2560 x 1600, 1600p et la 4K (3840 x 2160p) à 60 Hz (testé avec un GPU NVIDIA)
- Supporte High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio, DPCP et HDCP
- Longueur disponible: 7,5m - 20m
- Garantie 10 ans

Détails techniques

Détails

- DisplayPort mâle / mâle (numérique, 20 pins)
- Prises or
- Compatible DisplayPort de 1.1a à 1.2
- Supporte des résolutions jusqu'à 2560 x 1600, 2160p, 1600p
- Supporte la vidéo haute définition, audio multi-canal numérique, DPCP et HDCP
- Supporte la profondeur de couleurs: 6, 8, 10, 12 et 16 bits par composante couleur
- 8 canaux audio 24bits, non comprimés
- Bande passante: 10,8 Gbit/s, transfert de la bande pasante totale jusqu'à 3m.
 - Bande passante résulte sur de plus grandes longueurs de câble, dépendant du signal de la carte graphique
 - Les chipsets graphiques des cartes mères ont en général un signal de sortie plus faible que les cartes graphiques haut de gamme
 - Les chipsets de PC portable (par exemple: Chipset Mobile Intel 4 Series Express) ne supportent pas plus que 10m

- Les cartes graphiques haut de gamme (NVIDIA FX580) supportent 2560x1600 jusqu'à 20m
- Longueurs disponibles: 7,5m - 20m
- Garantie 10 ans

© LINDY 2019