



Rallonge VGA GOLD 10m

N° Art.: 37838

Description

- Connecteur HD 15 pins mâle/femelle
- Connecteur: capots métal et contacts or
- Blindage total, blindage 3 couches pour les meilleurs performances EMC.
- Liaisons RGB coaxiales haute qualité avec faible atténuation.
- Connecteurs robustes en métal, or avec blindage 360° contre les signaux parasites pour un excellent transfert de signaux et une grande fiabilité.
- Conçu pour les plus hautes exigences en terme de qualité. Adapté pour les domaines les plus exigeants tel que les installations Home Cinéma, CAD, DTP, affichages publicitaires, etc.
- Câble à faible atténuation avec cuivre de qualité optimale et triple blindage qui sauront assurer une transmission d'images inaltérées même sur les plus grandes longueurs de câbles
- Couleur du câble: gris anthracite
- Disponible en longueurs de 2m à 100m

Note pour les installateurs: les connecteurs de ces câbles ne sont pas démontables. Merci de vous référer à notre gamme d'extenders Cat.5/6 ou sur fibre optique pour les types de signaux respectifs.