



Accessoires HelaGuard


- AWS - joint en chloroprène

Principales caractéristiques

- Protège contre l'eau et la poussière
- Pas PG et métrique
- Résiste aux huiles
- Force de compression 80 Shore A



Joint en chloroprène HelaGuard AWS.



Joint d'étanchéité HelaGuard

MATIÈRE	Chloroprène (CR)
Températures d'utilisation	-40 °C à +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Dimension du filetage	Ø ext. (OD)	Ø int. (ID)	Epais. (T)	Contenu	Couleur	Article
AWS-M12	M12	20	11,5	1,5	100 pcs	Noir (BK)	166-50500
AWS-M16	M16	24	15,5	1,5	100 pcs	Noir (BK)	166-50501
AWS-M20	M20	28	19,5	1,5	50 pcs	Noir (BK)	166-50502
AWS-M25	M25	34	24,5	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50503
AWS-M32	M32	42	31,5	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50504
AWS-M40	M40	50	39,5	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50505
AWS-M50	M50	60	49,5	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50506
AWS-M63	M63	73	62,5	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50507
AWS-PG7	PG7	20	11,5	1,5	100 pcs	Noir (BK)	166-50508
AWS-PG9	PG9	24	14,7	1,5	100 pcs	Noir (BK)	166-50509
AWS-PG11	PG11	25	18,1	1,5	100 pcs	Noir (BK)	166-50510
AWS-PG13	PG13,5	28	19,5	1,5	100 pcs	Noir (BK)	166-50511
AWS-PG16	PG16	29	22,0	1,5	50 pcs	Noir (BK)	166-50512
AWS-PG21	PG21	35	27,8	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50513
AWS-PG29	PG29	44	36,5	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50514
AWS-PG36	PG36	54	46,5	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50515
AWS-PG42	PG42	61	53,5	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50516
AWS-PG48	PG48	70	58,8	1,5	10 pcs	Noir (BK)	166-50517

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.