

KERN CT7500-3Q1

Scherstab-Messzellen aus rostfreiem Stahl mit IP69-Schutz



Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,017 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	6-Leiter
Portée [Max]:	7,500 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-30 °C
Température d'utilisation maximale:	70 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	320 x 230 x 160 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,490 kg
Poids net:	4,300 kg
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	222 x 51 x 60 mm
Longueur de câle:	5 m

Piktogramme

STANDARD

