

KERN CR 2500-1Q1

Dynamomètres an acier inoxydable

KERN[®]



Système de mesure

Classe OIML:	C1
Combined Error:	0,050 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	2,500 t
Resolution Load cell à Verifiable:	1000e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-50 °C
Température d'utilisation maximale:	70 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	250 x 155 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,096 kg
Poids net:	1,050 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Longueur de câble:	10 m
--------------------	------

Piktogramme

STANDARD

