

KERN CP600-0P4

Capteurs Single-Point en aluminium anodisé



Système de mesure

| | |
|------------------------------------|----------|
| Indicateur nominal: | 0,900 |
| Load cell connection: | 4-Leiter |
| Portée [Max]: | 600 g |
| Resolution Load cell à Verifiable: | 3000 e |
| Y value: | 4667 |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Température ambiante minimale: | -20 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 50 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |
| Température d'utilisation minimale: | -10 °C |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 120 x 55 x 35 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 90 g |
| Poids net: | 67 g |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dimensions (LxPxH): | 110 x 33 x 10 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 200 x 200 x 0 mm |
| Longueur de câble: | 40 cm |