

KERN CP75-3P3

Capteurs Single-Point en aluminium anodisé



Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	6-Leiter
Portée [Max]:	75 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	12000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-35 °C
Température d'utilisation maximale:	65 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	225 x 115 x 35 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	439 g
Poids net:	389 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	150 x 25,4 x 40 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	350 x 400 x 0 mm
Longueur de câble:	3 m