


KERN CS100-3Q1

Capteurs 6 pointes «ÂSÂS» pour la mesure de la force et de la masse

KERN®

Piktogramme

STANDARD



Système de mesure

Combined Error:	0,017 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	6-Leiter
Portée [Max]:	100 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	250 x 155 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	895 g
Poids net:	780 g
Type de lâOenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	80 x 62,1 x 19 mm
Longueur de câble:	5 m