

KERN TGC500-1S05

Balance de poche plate avec grande plateau en inox et coupelle de tarage pratique

KERN®



Certificat DAkKS: 963-127

Catégorie

Catégorie: Balances
Product Group: Balance de poche

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 100 x 130 x 16,5 mm
Livraison: 24 h
n/a: 3091
Poids brut: 318 g
Poids net: 750 g
Type de lâÖenvoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boÄtier (LxPxH): 100 x 130 x 18 mm
Matériel carter: Plastique
Matériel de plateau: inox
Surface de pesée (d): 81

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min
Lecture [d]: 100 mg
Linéarité: 1,500 g
Plage de tare: 500 g
Poids de réglage recommandé: 500 g (M3)
Portée [Max]: 500 g
Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]): 0,300 %
Reproductibilité: 500 mg
Résolution: 5000
Système de pesage: Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: 2 s
Unités de mesure: ct dwt g gn oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,200 cm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 90 %
Humidité de l'air minimale: 80 %
Température ambiante minimale: 0 °C
Température d'utilisation maximale: 40 °C

Alimentation en énergie

Batterie: 2xCR2032
Durée de service: 33 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247