

# KERN HDB10K10N

Praktisch, preiswert und stets griffbereit



## Fonctions

Fonction Data Hold: oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 90 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service: 180 h

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128H

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Dynamomètre

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 70 x 150 x 225 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 400 g

Poids net: 200 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 70 x 25 x 105 mm

Dimensions totales (LxPxH): 195 x 70 x 25 mm

Matériel carter: Plastique

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 10 g

Linéarité: 30 g

Poids de réglage recommandé: 10 kg (M1)

Portée [Max]: 10 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Précision (du [Max]): 0,005

Reproductibilité: 10 g

Résolution: 1000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: kg lb N

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,200 cm