

Laserliner

VarioStand L 120 cm



Trépied à manivelle variable avec adaptateur

Rev18W49




- Avec adaptateur de rechange pour la fixation d'appareils disposant d'un filetage d'**1/4** et de **5/8** po
- Les pointes **universelles spéciales** (pointes en acier-caoutchouc) permettent d'adapter le trépied à différents sols.
- **Crémaillère** et jambes du **trépied télescopiques**



Adaptateur fileté de 1/4 po

Adaptateur fileté de 5/8 po



DONNÉES TECHNIQUES	
FILETAGE	1/4", 5/8"
COLONNE CENTRALE DU TRÉPIED	30 cm
HAUTEUR MAX.	122 cm
HAUTEUR MIN.	57 cm
CHARGE UTILE MAX.	5 kg
CONDITIONS DE TRAVAIL	-20...60°C, humidité relative de l'air max. 80 % RH, non condensante
CONDITIONS DE STOCKAGE	-20...70°C, humidité relative de l'air max. 80 % RH
DIMENSIONS (L X H X P)	120 x 625 x 120 mm
POIDS (sans adaptateur)	1,6 kg



VarioStand L 120 cm
+ Adaptateur fileté de 1/4 po
+ Adaptateur fileté de 5/8 po

Dimensions de l'emballage
(L x H x P)
126 x 650 x 121 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
VarioStand L 120 cm	080.29A	4 021563 705207	1

