


# KERN FKB 15K1A

Balance de table jusqu'à 65 kg avec un grand plateau



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	1 g
Linéarité:	3 g
Plage de tare:	15 kg
Poids de réglage recommandé:	15 kg (M1)
Portée [Max]:	15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 g
Résolution:	15000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	3 s
Unités de mesure:	dwt g kg lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	2 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	20 g
Résolution de comptage:	7500

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Batterie:	9 V Block
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
Durée de fonction:	10 h
Durée de fonction:	8 h
Durée de service:	12 h
Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100-240V AC 50/60Hz 0.5A

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-248
Certificat DAkkS:	963-128

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

## Emballage & expédition


Dimensions emballage (LxPxH):	475 x 470 x 190 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,270 kg
Poids net:	5,340 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	348 x 390 x 113 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	340 x 240 x 21 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	340 x 240 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



# KERN FKB 15K1A

Balance de table jusqu'à 65 kg avec un grand plateau

