

# KERN HFD600K-1IP

Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min   10 min   10 min
Lecture [d]:	50 g   100 g   200 g
Linéarité:	100 g   200 g   400 g
Plage de tare:	599,800 kg
Portée [Max]:	150 kg   300 kg   600 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,200 %
Reproductibilité:	50 g   100 g   200 g
Résolution:	3 3.000 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	3 cm
------------------------------	------

## Fonctions

Fonction Stand-by:	oui
--------------------	-----

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	10 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Batterie:	1x12V Type 23A
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK
Durée de fonction:	70 h
Durée de fonction:	30 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 240 V AC

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	961-250
Certificat DAkkS:	963-130H

## Catégorie

Product Group:	Crochet peseur
----------------	----------------

# KERN HFD600K-1IP

Crochet peseur robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes



## Emballage & expédition


Dimensions emballage (LxPxH):	725 x 270 x 270 mm
Livraison:	24 h
n/a:	3481
Poids brut:	10 kg
Poids net:	8,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	187 x 125 x 165 mm
Dimensions totales (LxPxH):	187 x 125 x 420 mm
Matériel carter:	Fonte d'aluminium

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

