

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

|     | Parameter                                                                                                          | Parameter oder Wert und Genauigkeit      |   |       | Einheit         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------|-----------------|
| 1.  | Name oder Warenzeichen des Lieferanten                                                                             | Samsung                                  |   |       |                 |
|     | Anschrift des Lieferanten                                                                                          | Public Contact, PO Box 12987, Dublin, IE |   |       |                 |
| 2.  | Modellkennung                                                                                                      | S32HG732SU                               |   |       |                 |
| 3.  | Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)                                                            | G                                        |   |       |                 |
| 4.  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR                                                                           | 41,0                                     |   |       | W               |
| 5.  | Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)                                                               | G                                        |   |       |                 |
| 6.  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden                                    | 72,0                                     |   |       | W               |
| 7.  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend                                                                 | 0,3                                      |   |       | W               |
| 8.  | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend                                                        | 0,5                                      |   |       | W               |
| 9.  | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend                                             | Nicht zutreffend                         |   |       | W               |
| 10. | Art des elektronischen Displays                                                                                    | Professionelles Display                  |   |       |                 |
| 11. | Seitenverhältnis                                                                                                   | 16                                       | : | 9     |                 |
| 12. | Bildschirmauflösung                                                                                                | 3 840                                    | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Bildschirmdiagonale                                                                                                | 80,0                                     |   |       | cm              |
| 14. | Bildschirmdiagonale                                                                                                | 32                                       |   |       | Zoll            |
| 15. | Sichtbare Bildschirmfläche                                                                                         | 27,6                                     |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Verwendete Panel-Technologie                                                                                       | OLED                                     |   |       |                 |
| 17. | Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden                                                                   | Nein                                     |   |       |                 |
| 18. | Spracherkennungssensor vorhanden                                                                                   | Nein                                     |   |       |                 |
| 19. | Anwesenheitssensor vorhanden                                                                                       | Nein                                     |   |       |                 |
| 20. | Bildwiederholfrequenz (Standard)                                                                                   | 165                                      |   |       | Hz              |
| 21. | Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8                                        |   |       | Jahre           |
| 22. | Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)          | 7                                        |   |       | Jahre           |
| 23. | Mindestens garantierte Produktunterstützung                                                                        | 7                                        |   |       | Jahre           |
|     | Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie                                               | 2                                        |   |       | Jahre           |
| 24. | Art der Stromversorgung (Netzteil)                                                                                 | Extern                                   |   |       |                 |
| 25. | Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)                                             |                                          |   |       |                 |
|     | i                                                                                                                  | -                                        |   |       |                 |

|     |                                                                                                         |                                 |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>                                                                                               | Eingangsspannung                | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                              | Ausgangsspannung                | - | V  |
| 26. | Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) |                                 |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                                                | -                               |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                               | Benötigte Ausgangsspannung      | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                              | Benötigte (Mindest-)Stromstärke | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                                               | Benötigte Stromfrequenz         | - | Hz |

|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPREL-Eintragungsnummer</b> 2631896<br><br>Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 05/06/2026.                                                                     |  | <br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2631896">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2631896</a> |
| <b>Lieferant:</b> SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Hersteller)<br><b>Website:</b>                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                  |
| <hr/> <b>Kundenbetreuung:</b><br><b>Name:</b> Public Contact<br><b>E-Mail-Adresse:</b> <a href="mailto:eprel@samsung.com">eprel@samsung.com</a><br><b>Anschrift:</b><br>PO Box 12987<br>Dublin<br>Irland |  |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Website:</b><br><b>Telefonnummer:</b> n/a                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |