

Utilisation de l'Éclairage de Travail COB 3W (french)

1. Avantages

- 1.1 C'est un éclairage de travail multifonctions. Ce produit peut être utilisé comme éclairage de travail aussi bien que comme lampe torche portable.
- 1.2 La tête est rotative pour ajuster l'angle d'éclairage et assurer simultanément l'éclairage avec différents angles.
- 1.3 C'est un éclairage de travail de grande puissance qui peut atteindre 150 lms de puissance.
- 1.4 Le crochet et l'aimant situés à la base permettent un éclairage mains libres.

2.Photos



3. Spécifications détaillées

- 3.1 Item No: L01-1024C
- 3.2 Matériel : ABS
- 3.3 Ampoule : 2x1W china led blanche en mode torche
Led COB 3W en mode éclairage de travail
- 3.4 Luminosité : 80 lms en mode torche, 12000-12500K/ 150 lms en mode éclairage de travail COB, 6500-7000K
- 3.5 La tête pivote sur 180° alors que la bague pivote sur 360°.
- 3.6 Le grand crochet et l'aimant à la base.
- 3.7 Piles : 4xAAA **-without**
- 3.8 Taille : 50x63x200mm
- 3.9 Poids : environ 150g
- 3.10 Peut être utilisé dans de nombreux domaines, par exemple l'éclairage, l'urgence, le camping, etc.

4. Notice et avertissements

- 4.1 Ne pas allumer un spot directement sur des yeux humains ou d'animaux.
- 4.2 Ne pas laisser un enfant utiliser l'éclairage de travail sans supervision par un adulte.
- 4.3 Ne pas laisser cet éclairage de travail allumé dans un endroit non surveillé.
- 4.4 En cas d'entreposage prolongé ou de transport, veuillez enlever les piles.

1. Advantage

- 1.1 It is a multi-function working light. This product can be used as a working light also used to be a hand torch .
- 1.2 The head is rotating to adjust lighting angle to make sure this product can lighting with different angle at one time.
- 1.3 High power working light the lumen can reach 150lm for working.
- 1.4 The hook and magnet on the bottom make hands free while lighting.

3. Pictures



3. Detail Specification

- 3.1 Item No:L01-1024C
- 3.2 Material : ABS
- 3.3 Bulb:2x1W china white led as torch
3W COB Led for working light
- 3.4 Brightness: 80lm for torch base on 12000-12500K/ 150lm for COB working light base on 6500-7000K
- 3.5 The head is 180°rotating while the neck party is 360°rotating.
- 3.6 The big hook and magnet is on the bottom.
- 3.7 The battery:4xAAA -without
- 3.8 Size:50x63x200mm
- 3.9 Weight:about 150g
- 3.10 It is can be used in many fields for example lighting/emergency/camping etc.

4. Notice and warnings

- 4.1 Please don't light a flashlight to direct exposure to human and animal eyes.
- 4.2 Please don't let a child without adult supervision when using the working light.
- 4.3 Please don't let open this working light on the place unattended.
- 4.4 Long storage and transportation, please remove the battery.