



**Ø 4 mm-Abgreifer
Flachmessabgreifer**

**Ø 4 mm Test Clips
Flat Test Clips**

**Pinces Ø 4 mm
Pinces à contacts plats**

GRIP-F



Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung bei Spannungsmessungen. Mit verstellbarem Anschlag. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Flat test clip for making quick, sure contact in voltage measurements. With adjustable stop. Ø 4 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Pince à contact plat pour un contact rapide et sûr lors de mesures de tension. Bec à ouverture réglable. Equipée, dans la partie poussoir d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Typ Type Type | Best.-Nr. Order No. N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée | | *Farben *Colours *Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|
| GRIP-F | 66.9829-* | 600 V, CAT III / 5 A | Ni CE UL | 21 22 23 24 25 26 |
|---------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|