

Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® T

- Taster / Push button



*Abb. ähnlich / picture similar

Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
Artikelnummer / Item no.	66000072	66000073
Artikel / Article	CHROMOFLEX T i350	CHROMOFLEX T stripe
Ausführung / Version	Konstantstrom / Constant current	Konstantspannung / Constant voltage
Betriebsspannung / Operating Voltage	7-24V DC	
Toleranz / Tolerance	5%	
Eigener Stromverbrauch / Own current consumption	ca. 10-20mA	
Max. Strom / Max. current	(3 x 350mA)	3 x 2,5A
Max. Temperatur tc / Max. temperature tc	+60°C	
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	0°C ~ +50°C empfohlen ≤+30°C / recommended ≤+30°C	
Modulationsfrequenz / Modulation frequency	120-240Hz	
Farbläufe / Color procedures	8 Programme + 20 Festfarben / 8 programs + 20 fixed colors	
Abmessungen LxBxH / Dimension LxWxH	96 x 51 x 34mm	
Beschreibung / Description	<ul style="list-style-type: none"> •Durch Schnittstellenkabel/Software programmierbar Programmable via interface cable/software •Per Taster/IR-Fernbedienung ansteuerbar Controlled via push-button/IR-control •Durch Anschluß von Tastern: leichteres Durchschalten der Programme/Farben By connecting push buttons: easier switching of programs/colors 	



Anschlußschema / Connection scheme

