

INTERIOR IC / IW SERIES



Home HiFi

Magnat[®]

Interior Serie

1



IC 62



IC 82



IW 610



IW 810



IW 510 C

Home HiFi

Magnat[®]

Interior Serie

2



Besonderheiten

Interior IW

- High-End Einbaulautsprecher
- Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
- Hochtöner mit 25mm Alu-Kalotte und starkem Neodym-Antrieb
- Hochtöner auf Hörplatz ausrichtbar
- Hochtonegelanhebung schaltbar
- Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser Membran und Phasenkorrektur элемент
- Massive Anschlußklemmen
- Hochwertige, Phasen- und Amplitudenkorrigierte Frequenzweiche APOC

Interior IC

- High-End Decken-Einbaulautsprecher
- Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
- Twin-Hochtöner mit je 19mm Alu-Kalotte und starkem Neodym-Antrieb
- Spezielle Hochtone-Anordnung für bestes Rundstrahlverhalten
- Multi-Directivity Schaltung zur optimalen Anpassung an die Raumakustik
- Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser Membran und Phasenkorrektur элемент
- Massive Anschlußklemmen
- Hochwertige, Phasen- und Amplitudenkorrigierte Frequenzweiche

Interior IW

- High-End In-Wall speaker
- Simple mounting with special mechanism
- Tweeter with 25mm aluminium dome and high power Neodym magnet
- Tweeter is switchable for best performance
- Switchable tweeterlevel
- Woofer and midrange with carbon fibre cone and phase plug
- Massive speaker terminal
- High quality crossover with APOC

Interior IC

- High-End In ceiling speaker
- Simple mounting with special mechanism
- Twin tweeter with 19mm aluminium dome and high power Neodym magnet
- Special tweeter alignment for best sound
- Multi-Directivity circuit to optimize the speaker to the room
- Woofer and midrange with carbon fibre cone and phase plug
- Massive speaker terminal
- High quality crossover with APOC

Home HiFi

Magnat®

Interior IW 810

3

Art.-Nr: 158 810
EAN: 40 18843 58810 0

Technische Daten

- Bestückung 1x200, 1x25 mm
- Belastbarkeit RMS / max. 100/180 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 32 - 32 000 Hz
- Übergangsfrequenz 3500 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 180 Watt
- Wirkungsgrad 91 dB
- Außenmaß (B x H) 255x358 mm
- Einbaumaß (B x H) 224x335 mm
- Einbautiefe 90 mm
- Ausführung Weiß

Specifications

- Equipment 1x200, 1x25 mm
- Power handling RMS / max. 100/180 watts
- Impedance 4-8 ohms
- Frequency response 35-32 000 Hz
- Crossover frequency 3500 Hz
- Recommended amplifier output 30 - 180 watts
- Sensitivity 91 dB
- Outer diameter (BxH) 255X358 mm
- Cutting Out 224x335 mm
- Mounting Depth 90 mm
- Cabinet surface White

Home HiFi

Magnat®

Interior 610



Art.-Nr: 158 610
EAN: 40 18843 58610 6

Technische Daten

- Bestückung 1x160, 1x25 mm
- Belastbarkeit RMS / max. 75/140 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 35-32 000 Hz
- Übergangsfrequenz 3500 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 30-140 Watt
- Wirkungsgrad 90 dB
- Außenmaß (BxH) 220x306 mm
- Einbaumaß (BxH) 180x275 mm
- Einbautiefe 85 mm
- Ausführung Weiß

Specifications

- Equipment 1x160, 1x25 mm
- Power handling RMS/max. 75/140 watts
- Impedance 4-8 ohms
- Frequency response 35-32 000 Hz
- Crossover frequency 3.500 Hz
- Recommended amplifier output 30-140 Watt
- Sensitivity 90 dB
- Outer diameter (BxH) 220x306 mm
- Cutting Out (BxH) 180x275 mm
- Mountind Depth 85 mm
- Cabinet surface White

Home HiFi

Magnat®

Interior IW 510 C

5

Art.-Nr: 158 510
EAN: 40 18843 58510 9

Technische Daten

- Bestückung 2x130, 1x25 mm
- Belastbarkeit RMS / max. 90/160 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 38 - 32.000 Hz
- Übergangsfrequenz 3500 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 160 Watt
- Wirkungsgrad 90 dB
- Außenmaß (B x H) 448x222 mm
- Einbaumaß (B x H) 416x190 mm
- Einbautiefe 85 mm
- Ausführung Weiß

Specifications

- Equipment 2x130, 1x25 mm
- Power handling RMS / max. 90/160 watts
- Impedance 4-8 ohms
- Frequency response 38 -32.000 Hz
- Crossover frequency 3.500 Hz
- Recommended amplifier output 30 - 160 watts
- Sensitivity 90 dB
- Outer diameter (BxH) 448x222 mm
- Cutting Out 416x190 mm
- Mounting Depth 85 mm
- Cabinet surface White

Home HiFi

Magnat[®]

Interior IC 82

6 Art.-Nr: 158 482
EAN: 40 18843 58482 9

Technische Daten

- Bestückung 1x200, 2x19 mm
- Belastbarkeit RMS / max. 100/180Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 32-35.000 Hz
- Übergangsfrequenz 3.500 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 20-180 Watt
- Wirkungsgrad 91 dB
- Außenmaß 272 mm / Durchmesser
- Einbaumaß 238 mm / Durchmesser
- Einbautiefe 100 mm
- Ausführung Weiß

Specifications

- Equipment 1x200, 2x19 mm
- Power handling RMS / max. 100/180 watts
- Impedance 4-8 ohms
- Frequency response 32-35.000 Hz
- Crossover frequency 3.500 Hz
- Recommended amplifier output 20-180 watts
- Sensitivity 91 dB
- Outer diameter 272 mm
- Cutting Out 238 mm
- Mounting Depth 100 mm
- Cabinet surface White

Home HiFi

Magnat[®]

Interior IC 62

7 Art.-Nr: 158 482
EAN: 40 18843 58482 9

Technische Daten

- Bestückung 1x160, 2x19 mm
- Belastbarkeit RMS / max. 75/140 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 35 - 35.000 Hz
- Übergangsfrequenz 3.500 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 20-140 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m) 90 dB
- Außenmaß (B x H) 228 mm / Durchmesser
- Einbaumaß (B x H) 195 mm / Durchmesser
- Einbautiefe 80 mm
- Ausführung Weiß

Specifications

- Equipment 1x160, 2x19 mm
- Power handling RMS / max. 75/140 watts
- Impedance 4-8 ohms
- Frequency response 35 -35.000 Hz
- Crossover frequency 3.500 Hz
- Recommended amplifier output 20-140 watts
- Sensitivity 90 dB
- Outer diameter (BxH) 228 mm / Diameter
- Cutting Out 195 mm / Diameter
- Mounting Depth 80 mm
- Cabinet surface White

Home HiFi

Magnat[®]