

# (D) Aufbau- und Bedienungsanleitung

## Aluminiumsitzleiter



### Art. Nr. 31135



**Leiterbefestigung am Baum**

- ① Öffnen Sie die Gurttasche bis sie gerade ist. Schieben Sie den Gurt durch die Öffnung ein.
- ② Ziehen Sie den Gurt so weit es geht durch die Öffnung.
- ③ Ziehen Sie jetzt das Gurtende durch den Schlitz im Ratschenrand zurück.
- ④ Bewegen Sie die Ratsche hin- und her um den Gurt zu spannen.
- ⑤ Wenn der Gurt gespannt ist, klappen Sie die Ratsche zusammen, bis sie einrastet.
- ⑥ Um den Gurt zu öffnen, drücken Sie den Federverschluß nach oben und ziehen Sie gleichzeitig am Gurt.

**Warnung!!** Setzen Sie sich nicht auf den Sitz, bevor die Leiter mit den Ratschen gesichert ist!  
Max. Belastung der Leiter 100 kg.













# (GB) Assembly instructions and instructions for use, Aluminium Deer Stand Art. Nr. 31135




**Fastening the ladder to a tree**

- ① Open the strap pocket until it is straight. Push the strap into the opening.
- ② Pull the strap as far as it can be pulled through the opening.
- ③ Now pull the end of the strap through the slit in the ratchet.
- ④ Move the ratchet to and fro to tighten it.
- ⑤ When the strap is tight, fold the ratchet back until it clicks into place.
- ⑥ To open the strap, press the spring fastener upwards and simultaneously pull on the strap.


**Warning!!**  
Do not sit on the seat before the ladder is fastened with the ratchets! Max. ladder load 100 kg.

| Contents  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <br>Ladder sections<br>① = 1 x | <br>Shooting rest<br>② = 2 x          | <br>Reinforcement piece<br>③ = 2 x        | <br>Camouflage cover<br>④ = 1 x           | <br>Cushions<br>⑤ = 1 x                   |
| <br>Ratchet strap<br>⑥ = 2 x   | <br>Knurled screw<br>M8x20<br>⑦ = 2 x | <br>Screw/U-disc/Nut,<br>M8x65<br>⑧ = 2 x | <br>Screw/U-disc/Nut,<br>M8x50<br>⑨ = 2 x | <br>Screw/U-disc/Nut,<br>M8x30<br>⑩ = 1 x |

## Constructing the ladder



Unlocking lever




Unlocking lever


**Step 1:**  
Place the ladder on the ground and press down once on all the unlocking levers in the deer stand joint. Now lift the seat and the lower ladder section until they click into place.

**Step 2:**  
Repeat Step 1 until this position is reached.


**Step 3:**  
Connect both shooting rest brackets ② using screw ⑩



**Step 4:**  
Place the camouflage cover ④ over the shooting rest brackets.




**The ladder following construction.**




**Step 5:** Push both reinforcement pieces ③ onto the shooting rest brackets and screw them tight using the knurled screw ⑦.

**Step 6:**  
Now screw the shooting rest onto the ladder at the upper seating position. Bracket ② with screw ⑧. Screw reinforcement piece ③ using screw ⑨.




# (F) Instructions de montage et d'utilisation, Echelle d'affût en aluminium


## Article No 31135



## Contenu de la livraison





## Montage de l'échelle



**Étape 1:** posez l'échelle d'affût au sol et appuyez 1 x sur chaque levier de déblocage, sur la partie à articuler de l'échelle d'affût. La plateforme de l'assise supérieure et l'élément inférieur de l'échelle peuvent alors être relevés pour s'enclencher.

**Étape 2:** répétez l'étape 1 jusqu'à ce que cette position soit atteinte.



**L'échelle après l'assemblage.**


**Étape 5:** poussez les deux renforts ③ sur les étriers de la barre de tir et vissez-les à l'aide des vis moletées ⑦.



# (NL) Montage- en gebruiksaanwijzing


## Aluminium uitkijkpost

### Art.nr. 31135



#### Uitkijkpostbevestiging aan de boom


- ① Open de riemtas totdat deze recht is. Schuif de riem door de opening.
- ② Trek de riem zo ver mogelijk door de opening.
- ③ Trek het uiteinde van de riem terug door de sleuf in de ratel.
- ④ Beweeg de ratel op en neer om de riem te spannen.
- ⑤ Als de riem gespannen is, klapt u de ratel in elkaar, totdat deze vastklikt.
- ⑥ Om de riem te openen, drukt u de veersluiting naar boven en trekt u gelijktijdig aan de riem.




#### Waarschuwing!!

Ga niet op de uitkijkpost zitten, voordat deze met ratels gezekerd is! Max. belasting van de ladder 100 kg.

## Inhoud van de levering



## Montage van de ladder





### Stap 1:

Leg de ladder op de grond en druk 1 x op de ontgrendelingshendel in het gewricht van de uitkijkpost. Nu kan het bovenste zitvlak en de onderste ladder worden opgetild waarna alles vastklikt.

### Stap 2:

Herhaal stap 1 totdat deze positie wordt bereikt.



**Ladder na de montage.**

### Stap 5: Schuif beide

versterkingsstukken ③ op de beugel van de geweersteun en schroef deze met behulp van de kartelschroeven ⑦ vast.



### Stap 6:

Schroef vervolgens de geweersteun op de bovenste zitpositie vast aan de ladder. De beugels ② met de schroef ⑧. De versterkingsstukken ③ met de schroef ⑨.

