

ENTE : EAC  
BODY :

Simbolo :   
Symbol :

Riconosciuto conforme alle norme : /  
In accordance to standards :

| TIPO<br>TYPE | Corrente nominale<br>Nominal current<br>Tensione nominale<br>Nominal voltage | Vita elettrica a pieno<br>Carico in AC1 (cicli)<br>Electrical life at<br>AC1 rated load (cycles) | Portata<br>motore<br>Motor rating | Temperatura<br>ambiente<br>Ambient<br>temperature | N.<br>File |
|--------------|--|--|-----------------------------------|---|------------|
| 36.XX        | /  | /  | /                                 | /   | 0294543    |

ENTE : Underwriters Laboratories (UL)  
BODY :

Simbolo :   
Symbol :

Recognized Component Mark for Canada and United States

Riconosciuto conforme alle norme : UL Standard no. 508  
In accordance to standards : CSA Standard C22.2 No. 14-M91

| TIPO<br>TYPE | Corrente nominale<br>Nominal current<br>Tensione nominale<br>Nominal voltage | Vita elettrica a pieno<br>Carico in AC1 (cicli)<br>Electrical life at<br>AC1 rated load (cycles) | Portata<br>motore<br>Motor rating | Temperatura<br>ambiente<br>Ambient<br>temperature | N.<br>File |
|--------------|--|--|-----------------------------------|---|------------|
| 36.XX        | /  | /  | /                                 | /   | E81856     |

|                                  |                                  |                              |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Emissione LO <b>R. OSCARELLI</b> | Livello di<br>revisione nr.<br>8 | DATA REVISIONE<br>12.06.2018 | PAGINA NR.<br>1/2 |
| Approvazione UT <b>M. GRANDE</b> |                                  |                              |                   |

ENTE : VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut (VDE)  
BODY :

Simbolo :  
Symbol :



Riconosciuto conforme alle norme : EN 61810-1:2015  
In accordance to standards :

| TIPO<br><i>TYPE</i>     | Corrente nominale<br><i>Nominal current</i><br>Tensione nominale<br><i>Nominal voltage</i> | Vita elettrica a pieno<br>Carico in AC1 (cicli)<br><i>Electrical life at<br/>AC1 rated load (cycles)</i> | Portata<br>motore<br><i>Motor rating</i> | Temperatura<br>ambiente<br><i>Ambient<br/>temperature</i> | N.<br>File              |
|-------------------------|--|--|--|---|-------------------------|
| <b>36.11.9.xxx.4011</b> | 10 A – 250 Vac   | 50.000   | /  | 85 °C   | <b>643400-4940-0044</b> |

/ (dato non disponibile)  
/ (not available data)

|                                  |                                  |                              |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Emissione LO <b>R. OSCARELLI</b> | Livello di<br>revisione nr.<br>8 | DATA REVISIONE<br>12.06.2018 | PAGINA NR.<br>2/2 |
| Approvazione UT <b>M. GRANDE</b> |                                  |                              |                   |