

D Bedienungsanleitung, LED Lichtschlauch-Set

	6 m Set	8 m Set	9 m Set	14 m Set	24 m Set
Typ	PPLC-6b	PPLC-8b	PPLC-9n	PPLC-14b	PPLC-24b
Spannungsversorgung	230 V/50 Hz				
Leistungsaufnahme	ca. 12 W	ca. 16 W	ca. 24 W	ca. 28 W	ca. 48 W
Schutzklasse	IP 44		IP 44		IP 44
Lampen	30 LEDs à 2,0 - 3,0 V/20 mA pro 1 Meter	45 LEDs à 2,0 - 3,0 V/20 mA pro 1,5 Meter	30 LEDs à 2,0 - 3,0 V/20 mA pro 1 Meter		

- Das Symbol bedeutet: Nicht anschließen solange sich die Lichterkette in der Verpackung befindet!
- Verlegung/Installation darf nur im Stromlosen Zustand erfolgen.
- Zur Verwendung im Freien und in Innenräume geeignet! (IP 44)
- Wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr benutzt werden. 5. Verwenden Sie zur Befestigung der Lichterkette keine spitzen oder scharfen Gegenstände!
- Befestigen Sie die Lichterkette nicht auf beweglichen Gegenständen, z. B. Türen, Fenster o. e.!
- Hängen oder befestigen Sie keine weiteren Gegenstände an die Lichterkette.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Anschlusskabel keiner mechanischen Belastung (z. B. Zug) ausgesetzt wird!
- Beachten Sie den minimalen Biegeradius von 13 cm, d. h., wenn Sie einen Kreis biegen, darf der Durchmesser nicht kleiner als 26 cm sein!

- Um Übermäßige Erwärmung zu vermeiden, dürfen sich höchstens zwei Schlauchabschnitte kreuzen oder parallel zueinander verlaufen.
- Der Schlauch darf niemals an scharfkantigen oder spitzen Gegenständen oder Untergründen befestigt werden.
- Zur Befestigung dürfen niemals scharfkantige, spitze oder einschneidende Befestigungsmittel verwendet werden.
- Scheuerstellen und starke oder dauernde Biegebelastungen müssen vermieden werden.
- Bevor Sie diese Lichterkette benutzen, nehmen Sie diese aus der Verpackung und entrollen Sie die Lichterkette vollständig. Benutzen Sie die Lichterkette niemals, wenn sie nicht vollständig ausgerollt ist. Gefahr durch Überhitzung!
- Warten Sie nach dem entrollen der Lichterkette einige Minuten, bevor Sie die Lichterkette montieren.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund (Wand oder Decke) ausreichend stabil ist um das Gewicht der Lichterkette dauerhaft zu tragen.

- Verwenden Sie nur dem Gewicht der Lichterkette angemessene Befestigungsmittel (Dübel, Schrauben oder ähnliches). Hängen Sie die Lichterkette niemals am Anschlusskabel auf.
- Montieren Sie die Lichterkette so, dass diese nicht herunterfallen kann, wenn unabsichtlich am Anschlusskabel gezogen wird.
- Wenn Sie die Lichterkette nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Nicht mehr benutzte oder defekte Geräte müssen gemäß dem Elektronikgesetz (ElektroG) umweltgerecht entsorgt werden!
- Das Symbol bedeutet: Zur Entsorgung führen Sie Ihr Gerät einer getrennten Sammlung zu. Bitte wenden Sie sich an Ihre Gemeinde für eine Sammelstelle in Ihrer Nähe!

GB Operating instructions, LED rope light set

	6 m set	8 m set	9 m set	14 m set	24 m set
Type	PPLC-6b	PPLC-8b	PPLC-9n	PPLC-14b	PPLC-24b
Power supply	230 V/50 Hz				
Power consumption	approx. 12 W	approx. 16 W	approx. 24 W	approx. 28 W	approx. 48 W
Protection class	IP 44		IP 44		IP 44
Lamps	30 LEDs of 2.0 V - 3.0 V/20 mA pro 1 meter	45 LEDs of 2.0 V - 3.0 V/20 mA pro 1,5 meter	30 LEDs of 2.0 V - 3.0 V/20 mA pro 1 meter		

- This symbol means do not connect if the light string is still in its packaging.
- Wiring/installation may only be performed when disconnected from power supply.
- Suitable for outside and indoor use (IP 44).
- If the cable, mains plug or another part of the light string is damaged, stop using the light string.
- Do not use pointed or sharp objects to attach the light string.
- Do not fasten the light string to moving objects, e.g. doors, windows, etc.
- Do not hang or attach any other objects to the light string.
- Make sure that the cable is not exposed to mechanical loads (e.g. pulling).
- Observe the minimum bending radius of 13 cm, i.e. if you bend the light string into a circle, the diameter must not be less than 26 cm.
- To avoid excessive heating, only cross or run parallel a maximum of two string sections.

- The string must never be attached to sharp-edged or pointed objects or surfaces.
- Never use sharp-edged, pointed or cutting fasteners to attach the string.
- Avoid chafe marks and strong or continuous bending loads.
- Before using the light string, remove it from its packaging and fully unroll it. Never use the light string if it is not fully unrolled - potential overheating hazard.
- After unrolling the light string, wait a few minutes before installing it.
- Ensure that the surface (wall or ceiling) is sufficiently stable to be able to bear the weight of the light string over a long period of time.
- Only use fasteners able to bear the weight of the light string (dowel pins, screws or similar). Never hang the light string on a cable.
- Install the light string so that it cannot fall down if the cable is unintentionally pulled.
- If you are not using the light string, disconnect the plug from the mains.

- Devices that are defect or no longer in use should be disposed of in an environmentally-friendly way in compliance with the Electronic and Electrical Equipment Act (ElektroG).
- This symbol means dispose of your device in a separate waste disposal unit. Please contact your local council for information about your nearest waste disposal unit.

F Mode d'emploi, Kit de cordons lumineux à LED

	Set 6 m	Set 8 m	Set 9 m	Set 14 m	Set 24 m
Type	PPLC-6b	PPLC-8b	PPLC-9n	PPLC-14b	PPLC-24b
Alimentation en tension	230 V/50 Hz				
Puissance absorbée	env. 12 W	env. 16 W	env. 24 W	env. 28 W	env. 48 W
Type de protection	IP 44		IP 44		IP 44
Lampes	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA par 1 mètre	45 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA par 1,5 mètre	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA par 1 mètre		

- Ce symbole signifie : ne pas brancher tant que la guirlande lumineuse se trouve dans l'emballage !
- Le produit doit être débranché durant la mise en place/l'installation.
- Peut s'utiliser à l'extérieur et à l'intérieur. (IP 44)
- Ne pas utiliser la guirlande lumineuse si le câble d'alimentation, la fiche de branchement ou un autre de ses éléments est endommagé.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour fixer la guirlande lumineuse !
- Ne fixez jamais la guirlande lumineuse à des supports mobiles, tels que des portes, des fenêtres, etc. !
- Ne suspendez ou ne fixez rien d'autre à la guirlande lumineuse.
- Veillez tout particulièrement à ne pas soumettre le câble d'alimentation à une contrainte mécanique (p. ex. tension) !
- Respectez le rayon de courbure minimum de 13 cm : si vous formez un cercle, le diamètre de celui-ci ne doit donc pas être inférieur à 26 cm !
- Pour éviter toute surchauffe, croisez ou disposez parallèlement au maximum deux sections de cordon.

- Ne fixez jamais le cordon sur des objets ou des supports pointus ou présentant des arêtes vives.
- N'utilisez en aucun cas des fixations affûtées, pointues ou tranchantes.
- Évitez tout risque d'abrasion ou de pliure importante ou durable.
- Avant d'utiliser la guirlande lumineuse, sortez-la de son emballage et déroulez-la complètement. N'utilisez jamais la guirlande lumineuse si elle n'est pas complètement déroulée. Risque de surchauffe !
- Après avoir déroulé la guirlande lumineuse, patientez quelques minutes avant de la monter.
- Assurez-vous que le support (cloison ou plafond) est suffisamment solide pour supporter durablement le poids de la guirlande lumineuse.
- Utilisez des fixations adaptées au poids de la guirlande lumineuse (chevilles, vis, etc.). Ne suspendez jamais la guirlande lumineuse par son câble d'alimentation.

- Installez la guirlande lumineuse de manière à éviter tout risque de chute lorsqu'une tension involontaire est exercée sur le câble d'alimentation.
- Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas la guirlande lumineuse.
- Les équipements inutilisés ou défectueux doivent être recyclés conformément à la directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) !
- Ce symbole signifie : éliminez cet équipement en le confiant à une filière de recyclage appropriée. Adressez-vous à votre commune pour connaître les points de collecte situés près de chez vous !

NL Bedieningshandleiding, LED-lichtslangset

	6 m set	8 m set	9 m set	14 m set	24 m set
Type	PPLC-6b	PPLC-8b	PPLC-9n	PPLC-14b	PPLC-24b
Voedingsbron	230 V/50 Hz				
Oppgenomen vermogen	ca. 12 W	ca. 16 W	ca. 24 W	ca. 28 W	ca. 48 W
Beveiligingscategorie	IP 44		IP 44		IP 44
Lampen	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA per 1 meter	45 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA per 1,5 meter	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA per 1 meter		

- Het symbool betekent: Niet aansluiten zolang de lichtslang nog in de verpakking zit!
- Plaatsing/installatie mag alleen in spanningsvrije toestand gebeuren.
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten! (IP 44)
- Als het snoer, de stekker of een ander deel van de lichtslang beschadigd is, mag de lichtslang niet meer gebruikt worden.
- Gebruik bij het bevestigen van de lichtslang geen puntige of scherpe voorwerpen!
- Bevestig de lichtslang niet op bewegende voorwerpen zoals deuren, ramen en dergelijke!
- Hang of bevestig geen andere voorwerpen aan de lichtslang!
- Let er op dat het snoer niet wordt blootgesteld aan mechanische belasting (bijv. trekbelasting)!
- De buigradius moet minimaal 13 centimeter zijn. Dat wil zeggen dat, wanneer u een cirkel vormt, de diameter niet kleiner dan 26 cm mag zijn!

- Om oververhitting te voorkomen mogen ten hoogste twee slangdelen elkaar kruisen of langs elkaar lopen.
- De slang mag nooit worden bevestigd aan scherpe of puntige voorwerpen of ondergronden.
- Gebruik voor de bevestiging nooit scherpe, puntige of snijnde bevestigingsmiddelen.
- Wrijvingspunten en sterke of langdurige buigbelastingen moeten vermeden worden.
- Voordat u deze lichtslang gebruikt, dient u hem uit de verpakking te nemen en volledig uit te rollen. Gebruik de lichtslang nooit als hij niet volledig is uitgerold. Gevaar van oververhitting!
- Wacht na het uitrollen van de lichtslang enkele minuten voordat u de lichtslang monteert.
- Let erop dat de ondergrond (muur of plafond) stevig genoeg is om het gewicht van de lichtslang langdurig te dragen.

- Gebruik alleen bevestigingsmiddelen (pluggen, schroeven en dergelijke) die passen bij het gewicht van de lichtslang. Hang de lichtslang nooit aan het snoer op.
- Monteer de lichtslang zodanig dat deze niet naar beneden kan vallen, als er per ongeluk aan het snoer wordt getrokken.
- Als u de lichtslang niet gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Oude of defecte apparatuur dient volgens de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd!
- Dit symbool betekent: het apparaat mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Informeer bij uw gemeente naar een inzamelpunt bij u in de buurt!

I Istruzioni per l'uso, Set tubo luminoso LED

	Set di 6 m	Set di 8 m	Set di 9 m	Set di 14 m	Set di 24 m
Tipo	PPLC-6b	PPLC-8b	PPLC-9n	PPLC-14b	PPLC-24b
Alimentazione di tensione	230 V/50 Hz				
Potenza assorbita	Circa 12 W	Circa 16 W	Circa 24 W	Circa 28 W	Circa 48 W
Tipo de protezione	IP 44		IP 44		
Lampadine	30 LED con 2,0 - 3,0 V/20 mA al 1 metro	45 LED con 2,0 - 3,0 V/20 mA al 1,5 metro	30 LED con 2,0 - 3,0 V/20 mA al 1 metro		

- Il simbolo significa: non collegare alla corrente la ghirlanda luminosa se si trova ancora nella confezione!
- La posa/installazione deve essere effettuata solo in assenza di alimentazione.
- Ideale per l'utilizzo all'aperto e in ambienti interni! (IP 44)
- In caso in cui il cavo di connessione, la spina o un'altra parte della ghirlanda luminosa siano danneggiati, la ghirlanda non deve essere più utilizzata.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati per fissare la ghirlanda luminosa!
- Non fissare la ghirlanda luminosa a oggetti che possono essere spostati, quali porte o finestre!
- Non appendere o fissare ulteriori oggetti alla ghirlanda luminosa.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento non venga sottoposto a carichi meccanici (es. che non venga tirato)!
- È necessario rispettare il raggio di curvatura minimo di 13 cm, ciò significa che quando la ghirlanda viene piegata a cerchio, il diametro di quest'ultimo non deve essere inferiore a 26 cm!
- Per evitare un eccessivo surriscaldamento è possibile incrociare o disporre in parallelo un massimo di due sezioni di tubo.
- Il tubo non deve mai essere fissato a oggetti o superfici con spigoli vivi o appuntiti.
- Per il fissaggio non devono mai essere utilizzati elementi spigolosi, appuntiti o taglienti.
- Evitare punti di sfregamento e carichi di flessione forti e di lunga durata.
- Prima di utilizzare la ghirlanda luminosa, estrarla dalla confezione e srotolarla completamente. Non utilizzare mai la ghirlanda luminosa se non è completamente srotolata. Pericolo di surriscaldamento!
- Dopo aver srotolato la ghirlanda luminosa, attendere alcuni minuti prima di installarla.
- Assicurarsi che la superficie (parete o soffitto) sulla quale effettuare l'installazione sia sufficientemente stabile per sorreggere a lungo il peso della ghirlanda luminosa.
- Utilizzare gli strumenti di fissaggio più adatti in base al peso della ghirlanda (tasselli, viti o simili). Non appendere in nessun caso la ghirlanda luminosa al cavo di collegamento.
- Montare la ghirlanda luminosa in modo che non possa cadere se, involontariamente, dovesse venire tirata dal cavo di collegamento.
- Quando la ghirlanda non viene utilizzata, togliere la spina dalla presa.
- I dispositivi che non vengono più utilizzati o si rivelano difettosi devono essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici (ElektroG).
- Il simbolo significa: smaltire il dispositivo tramite raccolta differenziata. Rivolgersi all'ufficio comunale di riferimento per conoscere l'ubicazione del punto di raccolta più vicino.

S Bruksanvisning, LED-ljusslangset

	6 m set	8 m set	9 m set	14 m set	24 m set
Typ	PPLC-6b	PPLC-8b	PPLC-9n	PPLC-14b	PPLC-24b
Spänningsförsörjning	230 V/50 Hz				
Effektförbrukning	ca. 12 W	ca. 16 W	ca. 24 W	ca. 28 W	ca. 48 W
Skyddsform	IP 44		IP 44		
Lampor	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA per 1 meter	45 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA per 1,5 meter	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA per 1 meter		

- Symbolen betyder: Anslut inte så länge ljusslingan befinner sig i förpackningen!
- Kabeldrägnings/Installation får endast ske i strömlöst tillstånd.
- För användning utomhus samt i vädertåliga utrymmen! (IP 44)
- Om anslutningskabeln, stickkontakten eller annan del av ljusslingan är skadad får ljusslingan inte längre användas.
- Använd inga spetsiga eller vassa föremål vid fästställning av ljusslingan!
- Fäst inte ljusslingan på rörliga föremål, t.ex. dörrar, fönster och liknande!
- Häng eller fäst inga föremål på ljusslingan.
- Se till att anslutningskabeln inte utsätts för någon mekanisk belastning (t.ex. drag)!
- Observera den minimala böjningsradien på 13 cm, dvs. när du böjer en cirkel får diametern inte vara mindre än 26 cm!
- För att undvika alltför stor uppvärmning får max. två slangdelar korsas eller löpa parallellt med varandra.
- Slangen får aldrig fästas vid vassa eller spetsiga föremål eller underlag.
- Vid fästställningen får aldrig vassa, spetsiga eller inskärande fästdon användas.
- Slitmärken och starka eller konstanta böjbelastningar måste undvikas.
- Innan du använder denna ljusslinga, ta ut den ur förpackningen och rulla ut den fullständigt. Använd aldrig ljusslingan om den inte är fullständigt utrullad. Fara pga. överhettning!
- Efter att du rullat ut ljusslingan, vänta några minuter innan du monterar den.
- Se till att underlaget (vägg eller tak) är tillräckligt stabilt för att kunna bära ljusslingans vikt under en längre tid.
- Använd endast fästdon som är lämpliga för ljusslingans vikt (dubbar/stift, skruvar eller liknande). Häng aldrig ljusslingan på anslutningskabeln.
- Montera ljusslingan på sådant sätt att den inte kan falla ned om man drar i anslutningskabeln av misstag.
- Drag ur stickkontakten när du inte använder ljusslingan.
- Defekta enheter eller enheter som inte längre används måste avfallshandteras på miljövänligt sätt enligt lagen om elektriska och elektroniska apparater (ElektroG)!
- Symbolen betyder: Avfallshandtera din enhet separat. Vänd dig till din kommun för närmste uppsamlingsställe!

SK Návod k obsluhu, Súprava LED svetelných hadíc

	Sada 6 m	Sada 8 m	Sada 9 m	Sada 14 m	Sada 24 m
Typ	PPLC-6b	PPLC-8b	PPLC-9n	PPLC-14b	PPLC-24b
Napájacie napätie	230 V/50 Hz				
Príkon	asi 12 W	asi 16 W	asi 24 W	asi 28 W	asi 48 W
Druh istenia	IP 44		IP 44		
Žiarovky	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA na 1 meter	45 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA na 1,5 meter	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA na 1 meter		

- Symbol znamená: Nezapájajte, dokým sa svetelná reťaz nachádza v obale!
- Kladenie/instalácia sa smie vykonávať len v bezprúdovom stave.
- Vhodné pre použitie v exteriéri a vo vnútorných priestoroch! (IP 44)
- Ak je poškodené prípojné vedenie, sieťová zástrčka alebo iná časť svetelnej reťaze, svetelná reťaz sa viac nepoužíva.
- Na upevnenie svetelnej reťaze nepoužívajte žiadne špicaté alebo ostré predmety!
- Svetelnú reťaz neupievajte na pohyblivé predmety, napr. dvere, okná alebo pod!
- Na svetelnú reťaz nevesajte alebo neupievajte žiadne ďalšie predmety.
- Bezpodmienečne dbejte na to, aby pripojovací kábel nebol vystavený žiadnemu mechanickému zaťaženiu (napr. ťahu)!
- Dodržiavajte minimálny polomer ohybu 13 cm, tzn., ak reťaz ohybate do kruhu, priemer nesmie byť menší ako 26 cm!
- Skrížte sa smú alebo vzájomne paralelne prebiehajú smú najvyššie dva úseky hadice, aby sa zamedzilo nadmerné zahrievanie.
- Hadica sa nikdy nesmie upevňovať na ostrorohanné alebo špicaté predmety alebo podklady.
- Na upevnení sa nikdy nesmú používať ostrorohanné, špicaté alebo zarážavé upevňovacie prostriedky.
- Treba zamedziť vzniku miest namáhaných oderom a silné alebo trvalé zaťaženia ohybom.
- Skôr ako budete túto svetelnú reťaz používať, vyberte ju z obalu a úplne ju rozviňte. Svetelnú reťaz nikdy nepoužívajte, ak nie je úplne rozvinutá. Nebezpečenstvo výpovom prehriatia!
- Predtým ako svetelnú reťaz po rozvinutí namontujete, počkajte niekoľko minút.
- Dbejte na to, aby bol podklad (stena alebo strop) dostatočne stabilný, aby trvale uniesol hmotnosť svetelnej reťaze.
- Používajte len upevňovacie prostriedky (príchytky, skrutky alebo podobné) primerané hmotnosti svetelnej reťaze. Svetelnú reťaz nikdy nevesajte za pripojovací kábel.
- Svetelnú reťaz namontujte tak, aby táto nemohla spadnúť, ak sa neúmyselne potiahne za pripojovací kábel.
- Ak svetelnú reťaz nepoužívate, vyťahajte sieťovú zástrčku.
- Nepoužívané alebo chybné prístroje sa musia podľa zákona o elektrických a elektronických zariadeniach likvidovať ekologicky!
- Symbol znamená: Za účelom likvidácie doneste svoj prístroj do zberne separovaného odpadu. Pre informáciu o zbernom mieste vo vašej blízkosti sa obráťte na vašu samosprávu!

CZ Návod k obsluze, Sada LED světelné hadice

	Sada 6 m	Sada 8 m	Sada 9 m	Sada 14 m	Sada 24 m
Typ	PPLC-6b	PPLC-8b	PPLC-9n	PPLC-14b	PPLC-24b
Napájecí napětí	230 V/50 Hz				
Příkon	asi 12 W	asi 16 W	asi 24 W	asi 28 W	asi 48 W
Druh jístění	IP 44		IP 44		
Žárovky	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA na 1 metr	45 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA na 1,5 metr	30 LED à 2,0 - 3,0 V/20 mA na 1 metr		

- Symbol znamená: Nezapojte světelný řetěz, dokud se nachází v obalu!
- Položení/instalace se smí provádět pouze v odpojeném stavu.
- Vhodné pro venkovní a vnitřní použití! (IP 44)
- Jestliže je přípojka, síťová zástrčka nebo jiná část světelného řetězu poškozena, nesmí se světelný řetěz již používat.
- Pro upevnění světelného řetězu nepoužívejte špicaté nebo ostré předměty!
- Nepřipevňujte světelný řetěz na pohyblivé předměty, např. dveře, okna nebo pod!
- Na světelný řetěz nezávěšujte ani nepevňujte žádné další předměty.
- Bezpodmienečně dbejte na to, aby přípojný kabel nebyl vystavován mechanickému zatížení (např. tahu)!
- Dodržiujte minimální poloměr ohybu 13 cm, to znamená, že pokud ohybáte řetěz do kruhu, nesmí být průměr menší než 26 cm!
- Aby se zabránilo nadměrnému ohřívání, smí se zkřížit nebo vést vzájemně paralelně nejvyšší dva úseky hadice.
- Hadice nikdy nesmí být upevněna na předmětech s ostrými hranami nebo na špicatých předmětech nebo podkladech.
- K upevnění nikdy nepoužívejte ostré, špicaté nebo řezné upevňovací prostředky.
- Je nutno zabránit oteru a silnému nebo trvalému zatížení v ohybu.
- Předtím, než tento světelný řetěz použijete, vyjměte jej z obalu a kompletně jej rozviňte. Nikdy světelný řetěz nepoužívejte, pokud není kompletně rozvinutý. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Po rozvinutí světelného řetězu počkejte několik minut, než začnete světelný řetěz instalovat.
- Dbejte na to, aby byl podklad (stěna nebo strop) dostatečně stabilní k tomu, aby trvale nesl hmotnost světelného řetězu.
- Používejte pouze upevňovací prostředky vhodné pro hmotnost světelného řetězu (hmoždinky, šrouby nebo podobné). Nikdy nezávěšujte světelný řetěz za přípojný kabel.
- Namontujte světelný řetěz tak, aby nemohl spadnout dolů, pokud někdo neúmyslně zatáhne za přípojný kabel.
- Pokud světelný řetěz nepoužíváte, odpojte, prosím, síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Již nepoužívané nebo defektní zařízení musí být řádně ekologicky zlikvidováno podle zákona o elektronice (ElektroG)!
- Symbol znamená: Pro likvidaci odevzdejte zařízení do tříděného odpadu. Obratě se prosím na Vaši obec nebo na nejbližší sběrnou!