

Mikrofonkabel
Microphone Cable

Mikrofonkabel für Langstrecken
Microphone Cable for long runs

Stage
Studio
long distance
low resistance



Bestellnummer	Part No.	CMK 250
Mechanische Daten	Mechanical data	
Leiterquerschnitt	Conductor area	0,50 mm ²
Leiteraufbau	Composition of conductor	28 x 0,15 mm CU blank / bare copper
Leiterisolation	Conductor isolation	PE
Adernanordnung	Composition of cores	2 Adern zum Paar verseilt / 2 cores twinned
Paarschirm / Schirm	Pair screen / screen	Umseilung aus blanken Cu-Drähten / spiral wound copper wire screen
Gesamtmantel	Overall jacket	PVC, black
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	6,40 +/- 0,25 mm
Gewicht	Weight	59 g/m
Betriebstemperatur bewegt	Working temperature mobile	(-10°C) - (+70°C)
unbewegt	fixed	(-30°C) - (+70°C)
Elektrische Daten	Electrical data	
Leiterwiderstand	Conductor resistance	39 Ohm/km
Kapazität (Leiter / Leiter)	Capacity (cond./cond.)	65 pF/m
Kapazität (Leiter / Schirm)	Capacity (cond./screen)	130 pF/m
Prüfspannung	Test voltage	1000 V eff.