





Aufschrift
marking
MARQUARDT (M)
1117.
16(16)/400 ~ T85

05
12A 125 - 250 V AC
1/6 HP 125 V AC
1/2 HP 250 V AC
R84 (SP) (RU)
T.-Nr. 06057400



Herstellort/-Jahr/-Woche
code of manufacture:
place/year/week


Auf Verpackung/ on box: T.-Nr. 06057400
G

Schliesser 1-polig
Schalt-Betaetigungskraft 3.5N ± 0.5N
Differenzweg (Weg zwischen Schaltpunkt
und Rueckschaltpunkt) max. 2.6

SPNO
actuating force 3.5N ± 0.5N
movement differential (movement between
operating position and release position)
max. 2.6

Rd ≤ 100 mΩ bei / at I > 1A

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30



fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP Zechn./DRAWING NO.		Index	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Loenge LENGTH		Radien RADIUS		Original Din A4	
				0-6		± 0.2		± 0.2		Massstab SCALE 1:1	
				>6-15		± 0.4		±		30mm	
				>15-30		± 0.4		±			
				>30-70		±		±			
				>70-120		±		±			
				>120		±		±			
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY	
c		48695		10.08.06		HHE				CAD: NX v8.5	
b		47541		15.05.06		BRC				gez./DRAWN BY 04.08.05 BRC	
a		44287		04.08.05		BRC		e		gepr./CHECKED BY	
		35735		19.05.04		WJ		d		19.06.13 HHE	
										Ersatz fuer/REPLACEMENT OF	
										Zg.gl.Nr.v.19.05.04	
										GERAETESCHALTER	
										appliance switch	
										MARQUARDT	