

**Steckungen
mit HDPE Isolation
und Stützhülse**

**Languettes
avec isolation HDPE
et douille-support**

**Tabs
with HDPE insulation and
extra support-sleeve**

6,3 mm

Werkstoff:

MS sn = Messing verzinkt
HDPE = High Density Polyäthylen

Temperaturbeständigkeit:

-10°C bis +105°C / 300 V max.
Schrumpftemperatur: 150°C

Matière:

MS sn = Laiton étamé
HDPE = High Density Polyéthylène

Résistant à une température de:

-10°C à +105°C / 300 V max.
Température thermorétractable: 150°C

Material:

MS sn = Tin-plated brass
HDPE = High Density Polyethylene

Temperature range:


-10°C up to +105°C / 300 V max.
Shrinking temperature: 150°C




Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

3910H



mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-no.	øD mm	øD1 mm	L mm	A mm	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3910H	1.7	5.5	34	9	3986S 3986H 3986F
1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3911H	2.3	6	34	9	
4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3912H	3.4	8	35	10	